

HOLEX®
Asortiman nasadnih ključeva 1/4 cola četverokut 42-dijelni, Tip: 6

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	630328 6
GTIN	4045197955951
Razred artikla	62A

Opis
Izvedba:

Pogonski / spojni dijelovi prema **DIN 3122/3123**; **Ulošci za nasadni ključ** prema **DIN 3124**.
Unutarnji / vanjski četverokuti prema **DIN 3120**.

Upotreba:

Za vijke / matice gs_profil_6kant-einsatz M2–M8 i za vijke s unutarnjim šesterokutom gs_profil_6kant M4–M10.

Za križne vijke gs_profil_phillips gs_profil_pozidriv M2–M6, ravne vijke gs_profil_schlitz M2–M4 i za unutarnje Torx® vijke gs_profil_torx M2,5–M8.

Materijal:

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

Dio isporuke:

Produžeci: 2 kom. br. 632420 vel. 50; 100

BITOVI za Phillips C 6,3: 3 kom. slično br. 675310 vel. 1/25; 2/25; 3/25

Spojna drška: 1 kom. br. 650005 vel. 2 gs_profil_6kant-kupplung E6,3 1/4 cola – ■ 1/4 cola

Pozidriv bitovi C 6,3: 3 kom. slično br. 675320 vel. 1/25; 2/25; 3/25

Drška spojke E 6,3: Jedan kom. sličan br. 675020 vel. 6,3K za BITOVE od 1/4 cola C 6,3

Poprečna ručica: Jedan kom. slično br. 633029

Ravni bitovi C 6,3: 3 kom. slična br. 675250 vel. 3,5×0,6; 5,5×0,8; 8×1,2

6-kutni bitovi C 6,3: 4 kom. slično br. 675240 vel. 3; 4; 5; 6

Račna: 1 kom. br. 632300 s izbacivačem

Spojni komad za bitove: 1 kom. br. 676800 1/4 cola gs_profil_4kant-einsatz – gs_profil_6kant-schluesselfilfe 1/4 cola

Pohranjivanje u: Kutija od čeličnog lima

Umeci za nasadni ključ 6-kutni: 13 kom. br. 631020 vel. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14

Kardanski zglob: 1 kom. br. 633520

Utična ručica: Jedan kom. slično br. 632829

BITOVI za Torx® C 6,3: 7 kom. slično br. 675340 vel. TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Duljina: 234 mm

širina: 104 mm

Visina: 41 mm

Četverokut pogona: 1/4 col

Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa: 4-14 mm

Područje otvora ključeva 6-kutnog odvijača: 3-6 mm

Tehnički opis

Područje otvora ključeva 6-kutnog odvijača	3-6 mm
Profil progona	6-kutni odvijač
Profil progona	Odvijač za Phillips
Profil progona	Pozidriv odvijač
Profil progona	Ravni odvijač
Profil progona	Odvijači za TORX® vijke
Profil progona	6-kutni nasadni ključ
Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa	4-14 mm
Broj dijelova	41
Četverokut pogona	1/4 col
Pakiranje	Kutija od čeličnog lima
Duljina	234 mm
širina	104 mm
Visina	41 mm