



Mjerni uređaj za klimatizaciju, tip: 440



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	474141 440
GTIN	4029547019289
Razred artikla	47B

Opis

Izvedba:

Multifunkcionalni mjerni uređaj testo 440 za mjerenje temperature, vlage, tlaka, strujanja zraka, snage rasvjete. CO i CO₂.

- **Intuitivni i jasno strukturirani mjerni izbornici omogućuju maksimalnu udobnost kod upravljanja.**
- **Širok izbor mjernih klimatskih sonde za brojne namjene.**
- **Ručke senzora s priključcima za kablove ili Bluetooth. Univerzalno primjenjiv za sve vrste senzora.**
- **Pregledni paralelni prikaz 3 vrijednosti.**
- **Interna memorija za spremanje do 7500 mjernih certifikata**

Funkcija:

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Uključuje 3 baterije br. 081561 vel. LR6, USB kabel i certifikat o kalibriranju.

Dodatni pribor:

Mjerne sonde br. 474144; 474146; 474148; 474152; 474156; 474157 i kovčeg br. 474161.

Napomena:

Testo 440 dp s diferencijalnim senzorom **za mjerenje strujanja u zraku, koji sadrži čestice (mjerenje pomoću Prandtl – Pitotove cijevi), ostale sonde** (povezane kablovima ili Bluetooth vezom) i **setovi za svaku primjenu** dostupni su na upit.

Tehnički opis

Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081561 LR6
Broj sadržanih baterija	3
Težina	250 g
Duljina	154 mm
širina	65 mm
Visina	32 mm
Opskrba energijom	na bateriju
IP-klasa zaštite	IP 54
Prihvat	USB sučelje
Prihvat	Bluetooth prihvat
Memorija uređaja	7500 mjernih protokola
Kalibriranje	Cijena na upit
Vrsta proizvoda	Mjerni uređaj za klimatizaciju

Pribor

Senzor protoka tip FR	474152 FR
Senzor temperature zraka tip NTC	474144 NTC
Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR6	081561 LR6
Senzor vlage i temperature povezani kablovima tip FT	474146 FT
Lux sonda tip LUX	474158 LUX
Senzor vlage i temperature s Bluetooth vezom tip FT	474148 FT
CO2 sonda tip CO2	474156 CO2
Senzor protoka tip HD	474152 HD

Kofer tip K

474161 K