



Multifunkcionalan alat, tip: OHT



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	846170 OHT
GTIN	037447031113
Razred artikla	86E

Opis

Izvedba:

Made in USA.

Jednokratni čvrsti, višenamjenski i precizni univerzalni alati. Udoban rad zbog čisto obrađenog tijela od plemenitog čelika.

Funkcija:

Šiljasta kliješta s opružnom aktivacijom
Normalna kliješta s opružnom aktivacijom
Izmjenjivi rezač tvrde žice s opružnom aktivacijom 154CM
Izmjenjivi rezač žice s opružnom aktivacijom 154CM
420HC oštrica 420HC nož za valovito brušenje
pila
Rezač pojasa
Štap za čišćenje/adapter za četke s 8-32 UNC navojem
Otvarač limenki
Otvarač za boce
Odvijač za boce pod tlakom
Križni odvijač
Veliki odvijač
Srednji odvijač
Mali odvijač

A) Sve se funkcije mogu blokirati.

B) Blokada za čeljusti kliješta.

C) Funkcije dostupne izvana.

D) Funkcijama se može upravljati jednom rukom.

E) Skala otisnuta na dršci.

Upotreba:

Kao univerzalni alat i pomagalo u nevolji, obavezni alat za svaki ormar alata i svaku torbu alata. Već godinama ste primorani birati između sljedeće dvije mogućnosti, ako želite kupiti multifunkcionalni alat, kojim se može rukovati jednom rukom: jednom rukom možete otvoriti kliješta ili oštricu. Sada je Leatherman objedinio ove dvije mogućnosti i stvorio prvi multifunkcionalni alata kojim se može 100% rukovati jedno rukom: Leatherman OHT. Ovaj

jedinstveni alat opremljen je kliještima i rezačima žice s opružnom aktivacijom, koji ne zamara Vaše ruke. U drške su utisnuti simboli, koji olakšavaju pronalaženje željenog alata. OHT također posjeduje rezač pojasa, odvijač za plinske boce, adapter za standardne drške za čišćenje i mnogo toga, a jedna ruka Vam uvijek može biti slobodna.

Dio isporuke:

Pohranjivanje u: Torba od najlona

Napomena:

Molimo, poštujujte zakone o oružju vaše zemlje! Njemačka – Zakon o oružju (WaffG) § 42a 1. odlomak br. 3 dozvoljava nošenje jednoručnog noža samo u obavljanju zanimanja, njegovanju običaja ili u sportske svrhe.

Tehnički opis

Broj funkcija	16
ukupna duljina	115 mm
Težina	280 g
Duljina cilindričnog dijela	60 mm
Materijal alata	420er nehrđajući čelik
jednoručno upravljanje	da
Vrsta proizvoda	Višenamjenski alat