



Odvijač s isključenjem okretnog momenta s ParameterControl Štapni kutni odvijač, tip: 71127060



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	071120 71127060
GTIN	4014586888002
Razred artikla	03F

Opis

Izvedba:

FEIN ACCU TEC odvijači s isključivanjem izrađeni su za podnošenje najvećih zahtjeva kod **preciznog vijčanog spajanja u serijskoj proizvodnji**.

- **EC-motori bez četki s mnogostruko duljom trajnosti i do 80 % nižim troškovima održavanja.**
- **Odgoda ponovnog pokretanja nakon vijčanog spajanja.**
- **Samozapor s rešetom u slučaju da punjenje akumulatora nije dostatno za postupak zatezanja.**
- **Niske tolerancije zatezanja za visoku kvalitetu vijčanog spoja.**
- **Jednako precizni pritezni zakretni momenti, neovisno o slučaju odvijanja.**
- **Odvijači koji se mogu ispitati, CmK-vrijednost $> 1,67 \pm 10 \%$ (odnosi se na 6 Sigma) prema ISO 5393 VDI/VDE 2647.**

Zatezni je moment za otpuštanje 25 % iznad poteznog momenta.

Odvijač s isključenjem momenta s ParameterControl za jednostavno i pojedinačno programiranje na računalu u z primjenu adaptera za programiranje (br. 071135 vel. 92604163).

Parametri za slobodno programiranje: Broj okretaja, smjer rotacije, kut okretanja, prag momenta i vrijeme.

Do 5 koraka za programiranje. Precizna prilagodba pojedinom slučaju zavijanja. **Krajnje isključenje zahvaljujući mehaničkoj spojki.** Idealno za optimiranje procesa i vremena.

Isključni odvijač za litij-ionski akumulator. Ne zahtijeva održavanje za do 500.000 zavrtača.

Dio isporuke:

Isporučuje se samo odvijač bez **akumulatora, punjača, alata za namještanje kutne glave**. Akumulator, punjač, alat za namještanje i kutnu glavu trebate naručiti ciljano za ovaj uređaj.

Napomena:

Odgovarajuće akumulatore i punjače možete pronaći od br. 073832.

Uređaje za ispitivanje steznog momenta možete pronaći od br. 654300.

Senzore za stezni moment/kut zakretanja možete pronaći od br. 654381 nadalje.

Usluga kalibracije na zahtjev.

Tehnički opis

Raspon broja okretaja	65 - 900 min ⁻¹
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Fein tip E 12 V
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Fino tip E 18 V
Oblik konstrukcije	Štapni kutni odvijač
Vrsta baterije	Litij-ionska
Težina uključujući bateriju	1,2 kg
Oznaka proizvođača	ASW 18-18 PC
Napon baterije	12 V
Napon baterije	18 V
Konstrukcija motora	EC motor bez četkica
odgovarajuća kutna glava	071133 17010
Područje okretnog momenta	6 - 18 Nm
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Vrsta proizvoda	Odvijač

Pribor

ACCU TEC-alat za podešavanje tip ESTW	071119 ESTW
Kutna glava za ASW 18 tip 21020	071133 21020
Elektronički uređaj za ispitivanje momentnog odvijača „TST“ maks. stezni moment 25 Nm	654300 25
Elektronički ispitivač za momentni ključ „TTT“	654340

Kutna glava za ASW 18 tip 18020	071133 18020
Adapter za programiranje tip 92604163	071135 92604163
Li-Ion akumulator tip baterije, napon baterije FE18 V	073835 FE18