



## Akumulatorska sabljasta pila, tip: M18FHZ



### Podaci za narudžbu

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 078220 M18FHZ |
| GTIN           | 4058546030575 |
| Razred artikla | 03L           |

### Opis

#### Izvedba:

**Milwaukee sabljasta baterijska pila** za radove na teško dostupnim mjestima.

- **Elektronika za bezstupanjsku regulaciju broja okretaja te zaštita od preopterećenja.**
- **Sustav za brzo bezalatno mijenjanje lista pile FIXTEC.**

S učinkovitim motorom **POWERSTATE™ bez četki.**

- **Elektronika REDLINK PLUS™ s digitalnom zaštitom od preopterećenja za veću učinkovitost.**
- **REDLITHIUM-ION™ baterija s nadzorom pojedinačnih ćelija za dugački vijek trajanja.**
- **22 mm radna dužina i 3000 min<sup>-1</sup> za maksimalnu kontrolu.**
- **Nagibna stopica pile omogućuje optimalno podešavanje položaja rezanja.**

#### Dio isporuke:

Uključujući transportni kofer HD Box, 2× 18V baterije, brzi punjač i list pile.

#### Napomena:

Listove sabljaste pile naći ćete pod br. 588600.

Odgovarajuće zamjenske akumulatore i punjače pronaći ćete pod br. 073810; 073811; 073814; 073815; 073816; 073829.

### Tehnički opis

|  |                       |
|--|-----------------------|
| odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon | Milwaukee tip HB 18 V |
| Pakiranje  | Transportni kovčeg    |
| Oznaka proizvođača                                   | M18FHZ-502X           |

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Broj okretaja                 | 0 - 3000 min <sup>-1</sup> |
| Težina                        | 2,6 kg                     |
| Posebnost                     | FIXTEC, LED                |
| Kapacitet baterije            | 5 Ah                       |
| maksimalne vibracije prema EN | 9,9 m/s <sup>2</sup>       |
| Napon baterije                | 18 V                       |
| Duljina hoda                  | 22 mm                      |
| Broj sadržanih baterija       | 2                          |
| Vrsta baterije                | Litij-ionska baterija      |
| Opskrba energijom             | Akumulatorski pogon        |
| Vrsta proizvoda               | Pila                       |

## Pribor

|  |                |
|--|----------------|
| Uređaj za punjenje akumulatora tip M1218C  | 073840 M1218C  |
| Uređaj za punjenje akumulatora tip M1218FC | 073840 M1218FC |
| Li-lonski sustav M18B4 Vrsta baterije MB18 | 073816 MB18    |