



## Akumulatorska LED svjetiljka 0-verzija bez baterije, 18,0 V, tip: M18ONESLSP



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe

073211 M18ONESLSP

GTIN

Razred artikla

07A

### Opis

#### Izvedba:

Robusne svjetiljke Li-Ionskog akumulatora s velikom snagom rasvjete.

- **ONE-KEY™ tehnologija za napredne postavke i bežično upravljanje reflektorom do 15 m.**
- **Optimizirana svjetlina i vrijeme rada pri podešavanju snage između 0 i 4400 lumena.**
- **Programiranje automatskog sklopnika (u određeno vrijeme reflektor se automatski uključuje i isključuje).**
- **Elektronska kontrola svjetla od 180 ° i 360 ° za osvjjetljenje površina ili okoline.**
- **Hibrid: Koristite s M18™ REDLITHIUM-ION™ baterijama ili kabelima.**

Građevinsko svjetlo nudi potpuno osvjjetljenje od 360 stupnjeva, idealno je rješenje za osvjjetljenje površina kao i za radove iznad glave.

- **Visokoučinkovito rješenje osvjjetljenja TRUEVIEW™.**
- **Ojačana rupa za vješanje kao i metalna kuka s automatskim centriranjem za vješanje reflektora na klinove ili cijevi.**
- **Pri upotrebi kablenskog priključka moguće je serijsko spajanje više reflektora.**

#### Funkcija:

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

#### Odgovara:

Milwaukee 18 V baterije (br. 073816 MB18 i 073827 MB18).

#### Dio isporuke:

**Akumulatorska svjetiljka bez akumulatora i punjača.**

## Tehnički opis

Napon baterije	18 V
Oznaka proizvođača	M18ONESLSP-0
Kut širenja svjetlosnog snopa	180 - 360 stupanj
IP-klasa zaštite	IP 54
Jakost svjetlosti stupanj 2	2100 lm
Trajanje osvjetljenja	8 h
Broj sadržanih baterija	0
Vrsta baterije	Litij-ionska baterija
Težina bez baterije	4700 g
Rasvjetno tijelo	LED modul
Jakost svjetlosti	4400 lm
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
ATEX zona	nema
Atribut imena proizvoda	18,0 V
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Milwaukee tip B 18 V
Vrsta proizvoda	Radna svjetiljka

## Pribor

Li-lonski sustav M18B4 Vrsta baterije MB18	073816 MB18
Uređaj za punjenje akumulatora tip M1218FC	073840 M1218FC
Uređaj za punjenje akumulatora tip M1218C	073840 M1218C