

AEG

Akumulatorska bušilica-odvijač, tip: BS18C2X



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	070222 BS18C2X
GTIN	4058546010843
Razred artikla	07A

Opis

Izvedba:

AEG – aku odvijač

- Robusna, praktična akumulatorska bušilica-odvijač s 2 brzine s hodom desno/lijevo.
- FIXTEC brzostezna glava za svrdlo sa zaključavanjem vretena.
- Ručica s mekanom oblogom za visoku udobnost u korištenju.
- LED osvjetljenje radnog područja.
- 23-stupanjsko podešavanje okretnog momenta plus stupanj bušenja.
- Brzostezna bušaća glava 13mm.
- 4-polni motor za maksimalnu učinkovitost kod kompaktne izvedbe.

Uvodno objašnjenje, reklamni tekst:

- Robusna, praktična akumulatorska bušilica-odvijač s 2 brzine s hodom desno/lijevo.
- FIXTEC brzostezna glava za svrdlo sa zaključavanjem vretena.
- Ručica s mekanom oblogom za visoku udobnost u korištenju.
- 23-stupanjsko podešavanje momenta plus stupanj bušenja.
- Brzostezna bušaća glava 13 mm.

Prednost:

23-stupanjsko podešavanje okretnog momenta.

Dio isporuke:

Uključujući 2x 2,0 Ah akumulator, punjač, transportni kofer.

Napomena:

Odgovarajuće zamjenske akumulatore i punjače možete pronaći od br. 073820 i br. 073846 – br. 073848.

Odgovarajuće punjače i starter setove pronaći ćete pod br. 073841 i br. 073844.

Tehnički opis

Kapacitet baterije	2 Ah
maksimalni Ø spiralne rupe u drvu	45 mm
Težina	1,7 kg
maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku	13 mm
Napon baterije	18 V
Pakiranje	Transportni kovčeg
tipična uporaba	Strong
maksimalne vibracije prema EN	< 2,5 m/s ²
Oznaka proizvođača	BS 18 C2X
maksimalan broj okretaja 1. brzina	0 - 450 min ⁻¹
Područje stezanja brzostezne glave	1,5 - 13 mm
maksimalan broj okretaja 2. brzina	1800 min ⁻¹
maksimalan okretni moment tvrdo	50 Nm
Konstrukcija motora	4-polni motor
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	AEG tip B 18 V
Broj sadržanih baterija	2
Vrsta baterije	Litij-ionska
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
prikladno za materijal	čelik
prikladno za materijal	drvo
Vrsta proizvoda	Bušilica-odvijač
USP1	18V
USP2	FIXTEC brzostezna glava s mekim rukohvatom Softgrip

Pribor

Kutni adapter tip OSD2	073920 OSD2
Punjač akumulatora AEG tip BL1418	073841 BL1418
Kutni adapter tip WB1	073920 WB1