

**Aku odvijač sa udarnom bušilicom, Tip: GSB1821****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	070105 GSB1821
GTIN	3165140979436
Razred artikla	03B

Opis**Izvedba:**

Bosch akumulatorska udarna bušilica za najzahtjevnije radove namijenjene odvijačima, bušilicama i udarnim bušilicama.

- **Electronic Cell Protection (ECP) štiti bateriju od pregrijavanja i dubinskog pražnjenja.**
- **Electronic Motor Protection (EMP) štiti motor od preopterećenja.**
- **Mehaničko, višestupanjsko isključenje okretnog momenta.**
- **Praktična kopča za remen (ne 070104).**
- **Integrirano LED svjetlo, prikaz punjenja baterije.**
- **Brzostezna glava za svrdlo.**

Otporan akumulatorski odvijač sa snažnim DC motorom. S motornom kočnicom.

Dio isporuke:

Uključujući punjač i L-BOXX.

Napomena:

Odgovarajuće zamjenske baterije i punjače pronaći ćete pod od br. 073851 nadalje i 073866 nadalje.

Pakiranje: Sistemski kovčeg (L-Boxx)

odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Bosch 18 V

Oznaka proizvođača: GSB 18V-21

Broj sadržanih baterija: 2

Vrsta baterije: Litij-ionska baterija

Kapacitet baterije: 2 Ah
 Napon baterije: 18 V
 Konstrukcija motora: 4-polni DC-motor

Tehnički opis

maksimalne vibracije prema EN bez funkcije udarnog bušenja	2,5 m/s ²
Napon baterije	18 V
maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku	10 mm
maksimalan broj okretaja 2. brzina	1800 min ⁻¹
Oznaka proizvođača	GSB 18V-21
Pakiranje	Sistemski kovčeg (L-Boxx)
maskimalan okretni moment tvrdo	55 Nm
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Bosch 18 V
Težina	1,5 kg
maskimalan mekani okretni moment	21 Nm
tipična uporaba	Medium
Područje stezanja brzostezne glave	1,5 - 13 mm
maksimalni Ø spiralne rupe u drvu	35 mm
Kapacitet baterije	2 Ah
maksimalan broj okretaja 1. brzina	0 - 480 min ⁻¹
Konstrukcija motora	4-polni DC-motor
Broj sadržanih baterija	2
Vrsta baterije	Litij-ionska baterija
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Vrsta proizvoda	Udarni bušaći odvijač

Pribor

Uređaj za punjenje akumul. jedinica Tip 1880CV	073866 1880CV
--	---------------

Starter-Set Wireless Charging Tip GAL1830W

073862 GAL1830W

Li-lonska baterija Tip akumulatora, napon akumulatora
B18 V

073851 B18