



Videoinspekcijski sustav EVOcam II s LED kutnom optikom, tip: ECO2504



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|----------------|
| Broj narudžbe | 491896 ECO2504 |
| GTIN | 2050001956859 |
| Razred artikla | 49B |

Opis

Izvedba:

Digitalni Full HD mikroskop s briljantnom kvalitetom videozapisa uživo za precizno povećavanje predmeta. Moguć odabir različitih širokokutnih i preciznih objektivna koji omogućuju povećanje od 300x uz nepromjenjivu oštrinu slike.

- **Briljantne full HD videoslike (1080 p / 60 fps).**
- **Veliko optičko područje uvećanja od 30: 1 s brojnim mogućnostima uvećavanja (do 300x) i 12-struko digitalno uvećavanje.**
- **Jednostavno spremanje slika po želji na vanjski medij (USB) ili opcionalno softversko rješenje (Vifox). Integrirano sučelje USB3.**
- **Kvalitetna optika s modernom digitalnom tehnologijom.**
- **Brz i profesionalan prikaz slike za pouzdane rezultate.**
- **Integrirano LED prstenasto svjetlo u 8 točaka.**
- **Kvalitetne inačice stativa za preciznost i stabilnost.**
- **Full HD monitor od 24 cola s HDMI ulazom.**

Stalak s više osovina (bez osnovne ploče), modul za fokusiranje.

Upotreba:

Videoinspekcijski sustav za snimanje, reprodukciju i obradu. Velika, detaljna snimka uživo za ponovljiva ispitivanja i radi istovremenog promatranja više korisnika.

Dio isporuke:

Uključuje full HD monitor u boji od 24 cola, USB.

Dodatni pribor:

EVO Cam II upravljačka konzola br. 491898, LED osvjetljenje prohodnog svjetla, WiFi-Transmitter-Dongle i drugi objektivni (0,45 x / 1,00 x). Osnovna ploča br. 491889.

Tehnički opis

| | |
|--|----------------------------|
| Stativ | Stativ sa stupom |
| Povećavanje (x-puta) kod okomite perspektive | 28 - 151 |
| Težina | 35,5 kg |
| Radni razmak kod kosog pogleda | 35,5 mm |
| Maksimalna rezolucija slike uživo | 1920×1080 px |
| Maksimalna rezolucija pojedinačnih snimki | 1920×1080 px |
| Povećavanje (x-puta) kod kose perspektive | 19 - 105 |
| Radni razmak kod vodoravnog pogleda | 56,5 mm |
| Opskrba energijom | Mrežni pogon |
| Vrsta proizvoda | Sustav ispitivanja kamerom |

Pribor

| | |
|--|---------------|
| EVOcam II upravljačka konzola tip ECX155 | 491898 ECX155 |
| Osnovna ploča za stativ | 491889 |