

**Nadogradni regal s kosim dnom, širina 1000 mm, dubina: 500mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	990602 500
GTIN	4004514249210
Razred artikla	96P

**Opis****Izvedba:**

Nagnuta podna/kanban polica koja se može koristiti s obje strane, idealna za prvi unutra, prvi van skladištenje, jer uskladištena roba može kliziti po glatkim pocinčanim policama.

Pocinčani T-profil okvira i polica. Isporučivo s **maksimalnim opterećenjem police od 150 kg po kosoj polici**. Skladišna razina podesiva u rasteru od 25 mm. Brza montaža zahvaljujući jednostavnoj izvedbi koja se može spojiti. Mogućnost korištenja s obje strane. **Opterećenje polja: 1300 kg.**

Ugradbene mjere za nadogradni regal: 1.006 mm.

Horizontalne pregrade mogu se podešavati u razmacima od 50 mm. Prednji povišeni rub police povišen je za 15 mm i time sprječava ispadanje robe.

**Opis:**

**Ugradbene mjere:** <br>**Osnovni regal:** nazivna duljina + 60 mm <br>**Nadogradni regal:** nazivna duljina + 6 mm <br>**Ukupna dubina okvira:** nazivna dubina + 36 mm

**Upotreba:**

Skladištenje plastičnih spremnika, skladišnih prozirnih kutija, kartona i mnogo više.

**Dio isporuke:**

7 kosih polica s po 5 vodilica za pregrade, 2 uzdužne šipke, 2 bočne vodilice te 1 ravna pokrovna polica, uključujući stezne noge.

**Napomena:**

- **Pričvršćenje za pod i zid nije obuhvaćeno u opseg isporuke.**

- **Odgovarajuće podno sidrenje br. 990854.**
- **Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.**

## Tehnički opis

Visina	2000 mm
Dimenzije ugradnje nadogradni regal širina	1006 mm
Montaža od strane kupca	da
Dubina	536 mm
Broj polica	7
širina	1006 mm
Dubina regala	500 mm
Širina regala	1000 mm
Visina regala	2000 mm
maksimalno opterećenje polja	1300 kg
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	150 kg
Debljina police	25 mm
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Izvedba montaže	Utični regal
Materijal	pocinčano
Atribut imena proizvoda	širina 1000 mm
Vrsta proizvoda	Regal s kosim dnom

## Pribor

Kosa polica, pocinčana dubina 500 mm	990610 500
Držać za regale sa širokim policama	990852