

## Osnovni regal sa širokim policama, dubina 400 mm, visina / širina police: 2500/2250mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	990740 2500/2250
GTIN	4004514201041
Razred artikla	96P

### Opis

#### Izvedba:

Pocinčani T-profil okvira. S policama od iverice debljine 19 mm. Skladišna razina podesiva u rasteru od 25 mm. Jednostavno umetnute poprečne prečke omogućuju brzu montažu. Maksimalna **nosivost police:** 400 kg. **Nosivost police:** kod visine 2000 mm 1200 kg, kod visine 2500 mm 1600 kg, kod visine 3000 mm 2000 kg.

#### Opis:

**Ugradbene mjere:** <br> **Osnovni regal:** nazivna duljina + 60 mm <br> **Nadogradni regal:** nazivna duljina + 6 mm <br> **Ukupna dubina okvira:** nazivna dubina + 37 mm <br> **Visina poprečne prečke:** 65 mm

#### Napomena:

- **Police se umeću segmentirano prema širini police. Segmenti: 750 mm i 1000 mm.**
- **Pričvršćenje za pod i zid nije obuhvaćeno u opseg isporuke. Odgovarajuće podno pričvršćivanje br. 990854.**
- **Regali sa širokim policama WS 2000 kompatibilni su s regalima s policama br. 990500 – 990554, koji su dostupni i u drugim dimenzijama i s drugim komponentama. Rado ćemo vam predstaviti i druge mogućnosti. Ako ste zainteresirani, slobodno nam se obratite.**
- **Slobodna duljina presavijanja (K) ne smije iznositi više do 600 mm. Dozvoljena nosivost polja umanjuje se za udio te police.**

- Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.

## Tehnički opis

Broj razina za skladištenje	4
Materijal razine za skladištenje	Iverica
Visina	2500 mm
Širina police	2250 mm
Konstrukcija regala	Osnovni regal
Montaža od strane kupca	da
širina	2310 mm
dimenzije ugradnje osnovni regal širina	2310 mm
Dubina police	400 mm
Dubina	437 mm
Dubina regala	400 mm
Širina regala	2250 mm
Visina regala	2500 mm
Opterećenje police	400 kg
maksimalno opterećenje polja	1600 kg
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu)	400 kg
Debljina pločica	19 mm
Visina grede	65 mm
Podšavanje visine u rasteru	25 mm
Izvedba montaže	Utični regal
Materijal	pocinčano
Atribut imena proizvoda	dubina 400 mm
Vrsta proizvoda	Regal sa širokim policama

## Pribor

Polica za odlaganje od iverice dubina 400 mm

990820 400