

Nadogradni regal s policama, dubina 600 mm, visina / širina police: 2500/1300mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	990510 2500/1300
GTIN	4004514217752
Razred artikla	96P

Opis

Izvedba:

Pocinčani T-profil okvira i polica. S maksimalnom **nosivosti police** od 150 kg po polici. Mogućnost podešavanja razine police u rasteru od 25 mm. Brza montaža zahvaljujući jednostavnoj izvedbi koja se može spojiti. **Nosivost police:** na visini od 2000 mm 1300 kg, na visini od 2500 mm 1700 kg, na visini od 3000 mm 2300 kg.

Opis:

Ugradbene mjere: **Osnovni regal:** nazivna duljina + 60 mm **Nadogradni regal:** nazivna duljina + 6 mm **Ukupna dubina okvira:** nazivna dubina + 36 mm

Upotreba:

Idealan za industriju, radionicu, trgovinu, upravu, arhivu itd., optimalna iskoristivost prostora.

Dio isporuke:

Osnovna polica s križnom potporom. Jedna dijagonalna potpora po polici za nadogradnju.

Napomena:

- **Pritezne noge obuhvaćene su u opseg isporuke.**
- **Pričvršćenje za pod i zid nije obuhvaćeno u opseg isporuke.**
- **Odgovarajuće podno usidrenje br. 990854.**
- **Mogućnost upotrebe samo s jedne strane zbog poprečnog ukrućivanja.**
- **Slobodna duljina presavijanja (K) ne smije iznositi više do 600 mm.**

- Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporučka bez montaže.

Tehnički opis

Broj okvira za profil	1
Broj polica	6
Konstrukcija regala	Nadogradni regal
Dimenzije ugradnje nadogradni regal širina	1306 mm
Visina regala	2500 mm
Dubina police	600 mm
Dubina regala	600 mm
Širina police	1300 mm
maksimalno opterećenje polja	1800 kg
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	150 kg
Debljina police	25 mm
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Izvedba montaže	Utični regal
Materijal	pocinčano
Atribut imena proizvoda	dubina 600 mm
Vrsta proizvoda	Regal s policama

Pribor

Fiksne pregrade, pocinčane visina x dubina 400X600 mm	990581 400X600
Fiksne pregrade, pocinčane visina x dubina 500X600 mm	990581 500X600
Fiksne pregrade, pocinčane visina x dubina 200X600 mm	990581 200X600
Fiksne pregrade, pocinčane visina x dubina 300X600 mm	990581 300X600
Pocinčana polica širina x dubina 1300X600 mm	990580 1300X600

Držač za regale sa širokim policama

990852