

Regal s policama, dubina 500 mm, visina / širina police: 2500/750mm**Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|-----------------|
| Broj narudžbe | 990544 2500/750 |
| GTIN | 4004514237798 |
| Razred artikla | 96P |

Opis**Izvedba:**

Pocinčani T-profil okvira i polica. S maksimalnom **nosivosti police** od 250 kg po polici. Mogućnost podešavanja razine police u rasteru od 25 mm. Brza montaža zahvaljujući jednostavnoj izvedbi koja se može spojiti. **Nosivost police:** na visini od 2000 mm 1300 kg, na visini od 2500 mm 1700 kg, na visini od 3000 mm 2300 kg.

Opis:

Ugradbene mjere: **Osnovni regal:** nazivna duljina + 60 mm **Nadogradni regal:** nazivna duljina + 6 mm **Ukupna dubina okvira:** nazivna dubina + 36 mm

Upotreba:

Idealan za industriju, radionicu, trgovinu, upravu, arhivu itd., optimalna iskoristivost prostora.

Dio isporuke:

Osnovna polica s križnom potporom. Jedna dijagonalna potpora po polici za nadogradnju.

Napomena:

- **Pritezne noge obuhvaćene su u opseg isporuke.**
- **Pričvršćenje za pod i zid nije obuhvaćeno u opseg isporuke.**
- **Odgovarajuće podno usidrenje br. 990854.**
- **Mogućnost upotrebe samo s jedne strane zbog poprečnog ukrućivanja.**
- **Slobodna duljina presavijanja (K) ne smije iznositi više do 600 mm.**
- **Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.**

Tehnički opis

| | |
|--|------------------|
| Visina | 2500 mm |
| dimenzije ugradnje osnovni regal širina | 810 mm |
| Konstrukcija regala | Osnovni regal |
| Broj polica | 6 |
| širina | 810 mm |
| Broj okvira za profil | 2 |
| Visina regala | 2500 mm |
| Dubina | 536 mm |
| Dubina police | 500 mm |
| Dubina regala | 500 mm |
| maksimalno opterećenje polja | 1800 kg |
| Širina police | 750 mm |
| Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) | 250 kg |
| Debljina police | 40 mm |
| Podešavanje visine u rasteru | 25 mm |
| Izvedba montaže | Utični regal |
| Materijal | pocinčano |
| Atribut imena proizvoda | dubina 500 mm |
| Vrsta proizvoda | Regal s policama |