

BROCKHAUS][HEUER

Paralelna stega Heuer-Front s izmjenjivim čeljustima, širina čeljusti: 120mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	967360 120
GTIN	2050002047686
Razred artikla	93Q

Opis**Izvedba:**

Potpuno kovano od čelika – zajamčeno neslomljivo. S otvorom prema naprijed. S nakovanim steznim čeljustima za cijevi ispod normalnih čeljusti. Snažna vretena s **dvostrukim trapeznim navojem** za brzo otvaranje i zatvaranje čeljusti. Pocičani završetak vretena sa zakovicama pričvršćenim sigurnosnim čeličnim prstenima. Vreteno i vodilice zaštićene od nečistoće. Prizmatična vodilica se može naknadno namještati sa obje strane. S pojačanim postoljem za radove usmjeravanja i namještanja.

Umetnute stezne čeljusti, kaljena površina. Jedna strana **narovašena**, jedna strana **glatka**. Okretne i izmjenjive.

Dio isporuke:

Uključuje pričvrstne vijke za montažu na radnu ploču.

Lakiranje:

Plava, **prevučeno prahom**.

Napomena:

Odgovarajući uređaj za regulaciju visine vidi br. 967540.

Tehnički opis

Smjer otvora	otvaranje prema naprijed
Stezni raspon	150 mm
Dubina stezanja	65 mm

Težina	9 kg
Materijal	Čelik kovan u ljevačkom kalupu
Stezne čeljusti za cijevi stežu cijevi s vanjskim Ø	16 - 55 mm
Širina čeljusti	120 mm
Seriya	Heuer Front
Izmjenjive čeljusti.	ne
Vrsta proizvoda	Paralelni škripac

Pribor

Uređaj za podešavanje visine za stege br. 967350 / 7360 / 7420 / 7430 odgovara za stegu vel. 120	967540 120
Magnetske čeljusti za stegu, paraluminij / fiber podloga, glatka širina čeljusti 120 mm	967724 120
Podložna ploča za stegu od bambusa veličina 300X250	967328 300X250
Čeljusti za stegu od lakog metala s opružnim nastavcima, par širina čeljusti 120 mm	967711 120
Okretno postolje, pojedinačno odgovara za stegu vel. 120	967390 120
Par zamjenskih čeljusti s vijcima za Heuer Front širina čeljusti 120 mm	967405 120
Podložna ploča za stegu	967330
Magnetske čeljusti za stegu, paraluminij, profilirana širina čeljusti 120 mm	967722 120
Magnetske čeljusti za stegu, paraluminij, prizma širina čeljusti 120 mm	967723 120