

**Nadogradni regal s policama, dubina 600 mm, visina / širina police:
3000/1000mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	990550 3000/1000
GTIN	4004514203069
Razred artikla	96P

Opis**Izvedba:**

Pocinčani T-profil okvira i police. S maksimalnom **nosivosti police** od 250 kg po polici. Mogućnost podešavanja razine police u rasteru od 25 mm. Brza montaža zahvaljujući jednostavnoj izvedbi koja se može spojiti. **Nosivost police:** na visini od 2000 mm 1300 kg, na visini od 2500 mm 1700 kg, na visini od 3000 mm 2300 kg.

Opis:

Ugradbene mjere: **Osnovni regal:** nazivna duljina + 60 mm **Nadogradni regal:** nazivna duljina + 6 mm **Ukupna dubina okvira:** nazivna dubina + 36 mm

Upotreba:

Idealan za industriju, radionicu, trgovinu, upravu, arhivu itd., optimalna iskoristivost prostora.

Dio isporuke:

Osnovna polica s križnom potporom. Jedna dijagonalna potpora po polici za nadogradnju.

Napomena:

- **Pritezne noge obuhvaćene su u opseg isporuke.**
- **Pričvršćenje za pod i zid nije obuhvaćeno u opseg isporuke.**
- **Odgovarajuće podno usidrenje br. 990854.**
- **Mogućnost upotrebe samo s jedne strane zbog poprečnog ukrućivanja.**
- **Slobodna duljina presavijanja (K) ne smije iznositi više do 600 mm.**

- Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.

Tehnički opis

Broj okvira za profil	1
Konstrukcija regala	Nadogradni regal
Dimenzije ugradnje nadogradni regal širina	1006 mm
Visina regala	3000 mm
Broj polica	7
Dubina police	600 mm
Dubina regala	600 mm
Širina police	1000 mm
maksimalno opterećenje polja	1600 kg
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	250 kg
Debljina police	40 mm
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Izvedba montaže	Utični regal
Materijal	pocinčano
Atribut imena proizvoda	dubina 600 mm
Vrsta proizvoda	Regal s policama

Pribor

Fiksne pregrade, pocinčane visina x dubina 410X600 mm	990583 410X600
Fiksne pregrade, pocinčane visina x dubina 310X600 mm	990583 310X600
Fiksne pregrade, pocinčane visina x dubina 210X600 mm	990583 210X600
Fiksne pregrade, pocinčane visina x dubina 510X600 mm	990583 510X600
Držač za regale sa širokim policama	990852