

Nadogradni regal s policama, dubina 800 mm, visina / širina police: 2000/1300mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	990554 2000/1300
GTIN	4004514218018
Razred artikla	96P

Opis

Izvedba:

Pocinčani T-profil okvira i polica. S maksimalnom **nosivosti police** od 250 kg po polici. Mogućnost podešavanja razine police u rasteru od 25 mm. Brza montaža zahvaljujući jednostavnoj izvedbi koja se može spojiti. **Nosivost police:** na visini od 2000 mm 1300 kg, na visini od 2500 mm 1700 kg, na visini od 3000 mm 2300 kg.

Opis:

Ugradbene mjere: **Osnovni regal:** nazivna duljina + 60 mm **Nadogradni regal:** nazivna duljina + 6 mm **Ukupna dubina okvira:** nazivna dubina + 36 mm

Upotreba:

Idealan za industriju, radionicu, trgovinu, upravu, arhivu itd., optimalna iskoristivost prostora.

Dio isporuke:

Osnovna polica s križnom potporom. Jedna dijagonalna potpora po polici za nadogradnju.

Napomena:

- Pritezne noge obuhvaćene su u opseg isporuke.
- Pričvršćenje za pod i zid nije obuhvaćeno u opseg isporuke.
- Odgovarajuće podno usidrenje br. 990854.
- Mogućnost upotrebe samo s jedne strane zbog poprečnog ukrućivanja.
- Slobodna duljina presavijanja (K) ne smije iznositi više do 600 mm.

- Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.

Tehnički opis

Konstrukcija regala	Nadogradni regal
Dimenzije ugradnje nadogradni regal širina	1306 mm
Broj okvira za profil	1
Broj polica	5
Visina regala	2000 mm
Dubina police	800 mm
Dubina regala	800 mm
Širina police	1300 mm
maksimalno opterećenje polja	1300 kg
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	250 kg
Debljina police	40 mm
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Izvedba montaže	Utični regal
Materijal	pocinčano
Atribut imena proizvoda	dubina 800 mm
Vrsta proizvoda	Regal s policama

Pribor

Fiksne pregrade, pocinčane visina x dubina 210X800 mm	990583 210X800
Fiksne pregrade, pocinčane visina x dubina 310X800 mm	990583 310X800
Fiksne pregrade, pocinčane visina x dubina 410X800 mm	990583 410X800
Držać za regale sa širokim policama	990852