

**Set jednokratnih rukavica Dermatril P 743, veličina rukavice: 10****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	094725 10
GTIN	4008198774303
Razred artikla	04Q

**Opis****Izvedba:**

Set jednokratnih rukavica **u kutiji**. Kategorija III. Bez pudera.

Dermatril P 743. Povećana kemijska i mehanička otpornost na 094730 (740). Na taj način se rukavica dulje može koristiti te pruža zaštitu od širokog spektra opasnih tvari. Odobrene za kontakt s prehrambenim namirnicama. Ne sadrže lateks. S produljenim dijelom rukavice. AQL 0,65 (EN 374-2).

S hrapavim vrhovima prstiju.

**Standard:**

EN 374; EN 455

**Tehnički opis**

Oznaka proizvođača	Dermatril P 743
Veličina rukavice	10
Debljina zida	0,2 mm
Vrijeme permeacije kod acetonitrila 99 %	<10 min

Vrijeme permeacije kod acetona 99 %	<10 min
Vrijeme permeacije kod cikloheksana 99 %	30-40 min
Vrijeme permeacije kod dimetilsulfoksida 99 %	10-30 min
Vrijeme permeacije kod etanola 95 %	10-30 min
Vrijeme permeacije kod isopropanola 99 %	10-30 min
Vrijeme permeacije kod metanola 99 %	<10 min
Vrijeme permeacije kod natrijhidroksida 40 %	240-480 min
Vrijeme permeacije kod natrijhidroksida 50 %	240-480 min
Vrijeme permeacije kod sumporne kiseline 50 %	>480 min
Vrijeme permeacije kod sumporne kiseline 96 %	10-30 min
Vrsta rukavica	Jednokratna rukavica
Kategorija zaštite	Kategorija III
EN	EN 374
Funkcija rukavice	Bez DMF-a
Funkcija rukavice	Certifikat za prehrambene namirnice
Funkcija rukavice	ne sadrži lateks
EN 374	Tip A (JKLOPT)
Otpornost na kemikalije	JKLOPT
Materijal	Nitril
elektrostatsko svojstvo	0,2 sek. prema razgradnji naboja EN 61340-5-1
Razred zaštite	Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Materijal nosača	Nitril
Debljina	0,2 mm
Duljina	280 mm
Sadržaj	50
Boja	plavo
Područje primjene	Preciznost
Razred zaštite od porezotina	0

AQL	0,65
Primjena	jednokratno
Vrsta proizvoda	Jednokratna rukavica