

## Osnovni regal sa širokim policama, dubina 500 mm, visina / širina police: 3000/2000mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	990750 3000/2000
GTIN	4004514215499
Razred artikla	96P

### Opis

#### Izvedba:

Pocinčani T-profil okvira. S policama od iverice debljine 19 mm. Skladišna razina podesiva u rasteru od 25 mm. Jednostavno umetnute poprečne prečke omogućuju brzu montažu. Maksimalna **nosivost police:** 400 kg. **Nosivost police:** kod visine 2000 mm 1200 kg, kod visine 2500 mm 1600 kg, kod visine 3000 mm 2000 kg.

#### Opis:

**Ugradbene mjere:** <br> **Osnovni regal:** nazivna duljina + 60 mm <br> **Nadogradni regal:** nazivna duljina + 6 mm <br> **Ukupna dubina okvira:** nazivna dubina + 37 mm <br> **Visina poprečne prečke:** 65 mm

#### Napomena:

- **Police se umeću segmentirano prema širini police. Segmenti: 750 mm i 1000 mm.**
- **Pričvršćenje za pod i zid nije obuhvaćeno u opseg isporuke. Odgovarajuće podno pričvršćivanje br. 990854.**
- **Regali sa širokim policama WS 2000 kompatibilni su s regalima s policama br. 990500 – 990554, koji su dostupni i u drugim dimenzijama i s drugim komponentama. Rado ćemo vam predstaviti i druge mogućnosti. Ako ste zainteresirani, slobodno nam se obratite.**
- **Slobodna duljina presavijanja (K) ne smije iznositi više do 600 mm. Dozvoljena nosivost polja umanjuje se za udio te police.**

- Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.

## Tehnički opis

Konstrukcija regala	Osnovni regal
Materijal razine za skladištenje	Iverica
Širina	2060 mm
Broj razina za skladištenje	5
Visina	3000 mm
Širina police	2000 mm
Montaža od strane kupca	da
dimenzije ugradnje osnovni regal širina	2060 mm
Dubina police	500 mm
Dubina	537 mm
Dubina regala	500 mm
Širina regala	2000 mm
Visina regala	3000 mm
Opterećenje police	400 kg
maksimalno opterećenje polja	1800 kg
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu)	400 kg
Debljina pločica	19 mm
Visina grede	65 mm
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Izvedba montaže	Utični regal
Materijal	pocinčano
Atribut imena proizvoda	dubina 500 mm
Vrsta proizvoda	Regal sa širokim policama

## Pribor

Polica za odlaganje od iverice dubina 500 mm

990815 500