



## Competence električarski kofer za alat XXL II 115-dijelni, Tip: 2



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	680525 2
GTIN	4010995420697
Razred artikla	60N

### Opis

#### Izvedba:

Sveobuhvatni električarski set alata u čvrstom koferu od polipropilena otpornom na udarce. Dodatno ugrađeni plinski amortizeri drže poklopac u različitim položajima i sprečavaju njegovo automatsko zatvaranje.

#### Dio isporuke:

Garnitura momentnih odvijača TorqueVario®-S electric: 18-dijelni, 0,5 – 5,0 Nm

Odvijač sa spremnikom nastavaka LiftUp electric, PH; PZ; PlusMinus: 7-dijelni

Odvijač s držačem nastavaka SoftFinish® electric slimVario za 6 mm slimBits: 1 kom.

Nastavak slimBit electric, PZ: 1 kom. vel. 2

Odvijač SoftFinish® electric slimFix, ravni: po 1 kom. vel. 3,5; 5,5; 6,5

Odvijač SoftFinish® electric slimFix, PH: po 1 kom. vel. 1; 2

Odvijač SoftFinish® electric slimFix, PZ: po 1 kom. vel. 1; 2

Odvijač SoftFinish® electric slimFix, PZ PlusMinus: po 1 kom. vel. 1; 2

Odvijač SoftFinish® electric slimFix, za Torx® Tamper Resistant: po 1 kom. vel. 10; 15; 20; 25

Odvijač SoftFinish® electric, za vanjski šesterokut: po 1 kom. vel. 5,5; 7; 8; 10; 13

Precizni odvijač PicoFinish electric, PH: 1 kom. vel. 0

Precizni odvijač PicoFinish electric, ravni: 1 kom. vel. 2,5

Ključ rasklopnog ormara u obliku zatika, vanjski četverokut 5–8, vanjski trokut 9: 1 kom.

Odvijač SoftFinish®, ravni: po 1 kom. vel. 3,5; 12

Set nastavaka XLSelector Y-Bit 25 mm: 31-djelna

Garnitura kutnih odvijača s kuglastom glavom u ErgoStar držaču za unutarnji šesterokut: 9-dijelna

Vrhunska kliješta za rezanje BiCut® Professional s DynamicJoint®: 1 kom.

Kliješta za rezanje Professional electric s DynamicJoint®: 1 kom.

Kliješta za kablove Professional electric: 1 kom.

Kliješta za rezanje za preciznu mehaniku Classic: 1 kom.

Kombinirana kliješta Professional electric s DynamicJoint® i OptiGrip: 1 kom.

Telefonska kliješta Professional electric, pod kutom od 40°: 1 kom.

Telefonska kliješta Professional electric, ravna: 1 kom.

Vodoinstalaterska kliješta Professional electric: 1 kom.

Instalacijska kliješta TriCut Professional electric: 1 kom.

Alat za skidanje omotača: 1 kom.

Automatska kliješta za skidanje izolacije za 0,03–16 mm<sup>2</sup>: 1 kom.

Automatski alat za krimpanje za tuljke na krajevima žica 0,08–16 mm<sup>2</sup>: 1 kom.

Alat za krimpanje za izolirane kableske stopice i kontakte 0,5–6 mm<sup>2</sup>: 1 kom.

Škare za električare za kabel do 50 mm<sup>2</sup> i s funkcijom krimpanja za tuljke na krajevima žica 1–5 mm<sup>2</sup>: 1 kom.

Ispitivač napona, beskontaktni, jednopolni, 230–1000 V AC: 1 kom.

Ispitivač napona SoftFinish®, jednopolni, 110–250 V, ravni: 1 kom. vel. 3

LED džepna svjetiljka maks. 300 lm, s laserom razred 2 i UV svjetlom maks. 400 nm: 1 kom.

Libela za električare, duljina 400 mm: 1 kom.

Sklopivi metar za električare Longlife®, duljina 2 m, narančasti: 1 kom.

Garnitura izbijača rupa za klinove SoftFinish® s klinovima: 5-dijelno

Čekić za električare, 300 g: 1 kom.

### **Napomena:**

**Isporuka bez montiranog alata.**

## **Tehnički opis**