

**Garant****Višenamjenski nadogradni regal, dubina 600 mm, visina: 3000mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	990025 3000
GTIN	4045197518323
Razred artikla	911

**Opis****Izvedba:**

**Izrazito stabilni četvrtasti nosači** 40×40×2 mm, u razmacima od 40 : 40 mm s utorima za vješanje za prilagodbu polica uskladištenim artiklima. Nosači s plastičnim osnovnim pločama.

**Posebno nosive police** od snažnog čeličnog lima s povišenim bočnim rubovima prema unutra. **Opterećenje polja:** pri razmaku polica od 600 mm maksimalno opterećenje polica 1375 – 5500 kg.

**Upotreba:**

Idealno za industriju, obrtnike, prodaju, upravu, arhiv itd. Mjere su usklađene za metalne i plastične spremnike robe, uobičajenoma za trgovinu – najbolja iskorištenost mjesta. Može se postaviti kao pojedinačni, serijski ili dupli regal. **Jednostavno, brzo i točno montiranje bez uvrtnja**, police se samo vješaju i blokiraju se pripadnim klinastim zaticima (art. 968420).

**Lakiranje:**

Nosači regala izrazito crne boje RAL 9005, police sive boje, **praškasto lakirano**.

**Napomena:**

- **Kutije za skladištenje za opremanje višenamjenskih regala pronaći ćete u grupi 96.**
- **Da bi stabilnost regala bila zajamčena, kod odnosa visine prema dubini većeg od 5:1 potrebno je poduzeti mjere protiv preokretanja.**
- **Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporučka bez montaže.**

## Tehnički opis

maksimalno opterećenje polja pri udaljenosti polica 600 mm	1375 - 5500 kg
Broj polica	7
Broj stalaka za regal	2
Visina regala	3000 mm
Širina police	1000 mm
Montaža od strane kupca	da
Način pričvršćivanja police	Konusni zatici
Dimenzije ugradnje nadogradni regal visina	3004 mm
Konstrukcija regala	Nadogradni regal
Dimenzije ugradnje nadogradni regal širina	1031 mm
Širina police svjetla dimenzija	950 mm
Priključna montaža	da
Dubina police	600 mm
Dubina regala	600 mm
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	180 kg
Podešavanje visine u rasteru	40 mm
Atribut imena proizvoda	dubina 600 mm
Vrsta proizvoda	Regal s policama

## Pribor

Pojedinačna polica s 4 nosača i 4 klina dubina 600 mm	990060 600
Nosač regala s plastičnom osnovnom pločom, komad visina 3000 mm	990050 3000
Garnitura klinova i konusnih zatika za višenamjenski regal	968420