

**Radne hlače Highline, svjetloplave / mornarsko plave, konfekcijska veličina DE: 66****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 091321 66 |
| GTIN | 4030913066004 |
| Razred artikla | 06I |

Opis**Izvedba:**

Nova i moderna kolekcija **Highline** od kvalitetne mješavine tkanina otpornih na trošenje i skupljanje, u tri boje. Kontrastne boje vrlo otporne platnene tkanine. Izdržljivo zahvaljujući trostrukom šavu na točkama opterećenja. Mnogo korisnih detalja kao što su džepovi za držanje mobitela i metra te podešavanje pojasa.

Radne hlače.**Opis:**

- **Dva umetnuta prednja džepa.**
- **Elastični pojas.**
- **Patentni zatvarač u rasporku.**
- **Dvostruki džep za metar.**
- **Bedreni džep s manžetom i zatvaračem na čičak.**
- **Džep za mobitel.**
- **Dva našivena džepa na koljenu s aplikacijama u boji.**
- **Certificirano prema EN-14404 zajedno s jastučićima za koljeno br. 091802.**

Funkcija:

IP20: Postoji zaštita od prodora stranih tijela s $\varnothing < 12$ mm, ali treba izbjegavati kontakt, a osim toga nema zaštite od vode.

Napomena:

Veličine navedene u e-trgovini odgovaraju konfekcijskim veličinama DE. Odgovarajuće veličine za Vašu zemlju potražite u tablici veličina, odnosno tehničkim podacima.

Na upit dostupno i u drugim bojama.

Radne hlače u kombinaciji **škriljevac / crna** pod br. 091322.

Tablica s veličinama i međunarodnim konfekcijskim brojevima nalazi se u dijelu s informacijama na kraju kataloga.

Pranje: 60 °C šareno rublje

Tehnički opis

| | |
|---|--------------------------------|
| Broj džepova na koljenima | 2 |
| Materijal | Pamuk, poliester |
| Zatvarač za hlače | Patentni zatvarač |
| Veličina FR | 62 |
| Džep za mobitel | da |
| Konfekcijska veličina DE | 66 |
| Bedreni džep s manžetom i zatvaračem na čičak | da |
| Broj džepova na bedru | 2 |
| Bočni džepovi | umetnuto |
| Završetak nogavice | ravno, otvoreno |
| Broj bočnih džepova | 2 |
| Seriya | Highline |
| Posebna usluga | Oplemenjivanje tekstila |
| Spol | Muškarci |
| Sastav tkanine | 65% poliester |
| Sastav tkanine | 35% pamuk |
| Gramaza materijala / debljina tkanine | 285 g/m ² |
| Standardna odjeća | Oeko-Tex standard 100 |
| Standardna odjeća | UV-standard 801 |
| Pranje | 60 °C šareno rublje |
| Boja | svjetloplave / mornarsko plave |
| Vrsta proizvoda | Radne hlače |

Pribor

Jastučići za koljeno Standard 1 par tip KNEE

091802 KNEE