

Garant**Višenamjenski osnovni regal, dubina 500 mm, visina: 3000mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	990010 3000
GTIN	4045197518293
Razred artikla	911

Opis**Izvedba:**

Izrazito stabilni četvrtasti nosači 40×40×2 mm, u razmacima od 40 : 40 mm s utorima za vješanje za prilagodbu polica uskladištenim artiklima. Nosači s plastičnim osnovnim pločama.

Posebno nosive police od snažnog čeličnog lima s povišenim bočnim rubovima prema unutra. **Opterećenje polja:** pri razmaku polica od 600 mm maksimalno opterećenje polica 1375 – 5500 kg.

Upotreba:

Idealno za industriju, obrtnike, prodaju, upravu, arhiv itd. Mjere su usklađene za metalne i plastične spremnike robe, uobičajenoma za trgovinu – najbolja iskorištenost mjesta. Može se postaviti kao pojedinačni, serijski ili dupli regal. **Jednostavno, brzo i točno montiranje bez uvrtanja**, police se samo vješaju i blokiraju se pripadnim klinastim zaticima (art. 968420).

Lakiranje:

Nosači regala izrazito crne boje RAL 9005, police sive boje, **praškasto lakirano**.

Napomena:

- **Kutije za skladištenje za opremanje višenamjenskih regala pronaći ćete u grupi 96.**
- **Da bi stabilnost regala bila zajamčena, kod odnosa visine prema dubini većeg od 5:1 potrebno je poduzeti mjere protiv preokretanja.**
- **Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.**

Tehnički opis

Konstrukcija regala	Osnovni regal
Broj polica	7
Širina police	1000 mm
Visina regala	3000 mm
dimenzije ugradnje osnovni regal širina	1058 mm
Montaža od strane kupca	da
Širina police svjetla dimenzija	950 mm
Dimenzije ugradnje osnovni regal visina	3004 mm
Broj stalaka za regal	4
Način pričvršćivanja police	Konusni zatici
maksimalno opterećenje polja pri udaljenosti polica 600 mm	1375 - 5500 kg
Priključna montaža	da
Dubina police	500 mm
Dubina regala	500 mm
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	180 kg
Podešavanje visine u rasteru	40 mm
Atribut imena proizvoda	dubina 500 mm
Vrsta proizvoda	Regal s policama

Pribor

Pojedinačna polica s 4 nosača i 4 klina dubina 500 mm	990060 500
Nosač regala s plastičnom osnovnom pločom, komad visina 3000 mm	990050 3000
Garnitura klinova i konusnih zatika za višenamjenski regal	968420