

Garant**CaraFin Diamant krpa za poliranje, 125 × 175 mm, granulacija: D10µm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 557515 D10 |
| GTIN | 4045197994646 |
| Razred artikla | 51G |

Opis**Izvedba:**

CaraFin Diamant alat za poliranje jednostrani s **monokristalnom dijamantnom** oblogom. Povezana dijamantna granulacija ostvaruje znatno **viši stupanj iskoristivosti** u usporedbi s nepovezanim dijamantnim granulacijama u pastama za poliranje.

CaraFin Diamant krpa za poliranje (EVA) **otvorene strukture** bez nakupljanja odvojenih čestica.

Prednost:

Nije više potrebno izdvojiti dodatno vrijeme za pripremu i čišćenje kao kod dijamantnih pasti. Od kvalitetne, elastične **poliuretanske pjene**.

Upotreba:

Ručno **završno poliranje odnosno poliranje za postizanje sjaja uz poštivanje kontura** na poliranim površinama **svih tvrdih materijala i obojenih metala**. Zahvaljujući dobroj sposobnosti rezanja moguće brzo poliranje.

Prikladno za vlažno i suho poliranje.

Tehnički opis

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Kratka oznaka brusnog sredstva | D |
| Duljina | 175 mm |
| Mjera/dimenzija | 125×175 mm |
| širina | 125 mm |
| Stupanj poliranja | Završno poliranje |
| Seriya | CaraFin |

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Atribut imena proizvoda | 125 × 175 mm |
| Vrsta proizvoda | Blok za poliranje |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V _c | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| Aluminij Mg | prikladno | | |
| Čelik < 900 N/mm ² | prikladno | | |
| Čelik < 1400 N/mm ² | prikladno | | |
| Čelik < 55 HRC | prikladno | | |
| Čelik < 60 HRC | prikladno | | |
| Čelik < 67 HRC | prikladno | | |
| Tvrđi metal (HM) | prikladno | | |
| INOX | prikladno | | |
| Ti | prikladno | | |
| GG(G) | prikladno | | |
| CuZn | prikladno | | |
| Plastika, GFK | prikladno | | |
| Lakovi | prikladno | | |
| Uni | prikladno | | |
| mokro maksimalno | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| suho | prikladno | | |