



### LED-EX naglavna svjetiljka s baterijom, tip: EXH8



#### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	081474 EXH8
GTIN	4058205007412
Razred artikla	04B

#### Opis

##### Izvedba:

Naglavna svjetiljka zaštićena od eksplozija, ispitana prema važećim ATEX direktivama. Naglavna svjetiljka, vrlo udobna za nošenje, s mogućnosti fokusiranja, s crvenim stražnjim svjetlom. Udoban „Magnetic Switch“ za jednostavno rukovanje, ujedno i s rukavicama i zaštitnom opremom. Udoban „Magnetic Switch“ za jednostavno rukovanje, ujedno i s rukavicama i zaštitnom opremom.

Čeona svjetiljka, vrlo udobna za nošenje, s mogućnosti fokusiranja, s crvenim stražnjim svjetlom.

##### Funkcija:

IP68: Postoji zaštita od trajnog uranjanja (vodootporno) i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

##### Dio isporuke:

Uključujući baterije (3 × AA).

IP-klasa zaštite: IP 68

Osobina uređaja: Prikladno za EX područje

Oznaka proizvođača: EXH8

ATEX zona: Zona 0

ATEX zona: Zona 20

Jakost svjetlosti: 180 lm

Jakost svjetlosti stupanj 2: 50 lm

Trajanje osvjetljenja: 15 h

#### Tehnički opis

## List s podacima

Boja kućište	crna
Advanced Focus System (AFS)	da
ATEX zona	Zona 0
ATEX zona	Zona 20
Jakost svijetlosti	180 lm
Oznaka proizvođača	EXH8
Opskrba energijom	Baterijski pogon
Tip baterije	Mignon, AA
Broj sadržanih baterija	3
Trajanje osvjetljenja stupanj 2	40 h
Ø glave	41 mm
Širina osvjetljenja	65 - 120 m
IP-klasa zaštite	IP 68
Težina	345 g
Opseg isporuke uključuje torbicu za pojas	ne
Jakost svijetlosti stupanj 2	50 lm
na punjenje	ne
Osobina uređaja	Prikladno za EX područje
Trajanje osvjetljenja	15 h
Vrsta proizvoda	Čeona svjetiljka

## Pribor

Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR6	081553 LR6
Garnitura alkalnih mangan baterija Internacionalna veličina LR6	081558 LR6
Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR6	081556 LR6
Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR6	081561 LR6
Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR6	081552 LR6

## List s podacima

Garnitura alkalnih mangan baterija Internacionalna veličina LR6	081557 LR6
Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR6	081551 LR6
Baterije od litij-metala Internacionalna veličina LR6	081559 LR6
Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR6	081554 LR6