

Garant**Višenamjenski osnovni regal, dubina 400 mm, visina: 2500mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	990000 2500
GTIN	4045197518231
Razred artikla	911

Opis**Izvedba:**

Izrazito stabilni četvrtasti nosači 40×40×2 mm, u razmacima od 40 : 40 mm s utorima za vješanje za prilagodbu polica uskladištenim artiklima. Nosači s plastičnim osnovnim pločama.

Posebno nosive police od snažnog čeličnog lima s povišenim bočnim rubovima prema unutra. **Opterećenje polja:** pri razmaku polica od 600 mm maksimalno opterećenje polica 1375 – 5500 kg.

Upotreba:

Idealno za industriju, trgovinu, upravu, arhivu itd. Dimenzije su usklađene s uobičajenim dimenzijama standardnih metalnih i plastičnih spremnika – maksimalno iskorištavanje prostora. Može se postaviti kao pojedinačni regal, regal u nizu ili dvostruki regal. **Jednostavna, brza i precizna montaža bez vijčanih spojeva**, police se jednostavno vješaju te se aransiraju pomoću pripadajućih konusnih zatika (br. 968420).

Lakiranje:

Nosači regala izrazito crne boje RAL 9005, police sive boje, **praškasto lakirano**.

Napomena:

- **Kutije za skladištenje za opremanje višenamjenskih regala pronaći ćete u grupi 96.**
- **Da bi stabilnost regala bila zajamčena, kod odnosa visine prema dubini većeg od 5:1 potrebno je poduzeti mjere protiv preokretanja.**

- Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.

Tehnički opis

Širina police svjetla dimenzija	950 mm
Priključna montaža	da
Montaža od strane kupca	da
Način pričvršćivanja police	Konusni zatici
Dimenzije ugradnje osnovni regal visina	2504 mm
Širina police	1000 mm
Visina regala	2500 mm
Konstrukcija regala	Osnovni regal
Broj stalaka za regal	4
maksimalno opterećenje polja pri udaljenosti polica 600 mm	1375 - 5500 kg
dimenzije ugradnje osnovni regal širina	1058 mm
Broj polica	6
Dubina police	400 mm
Dubina regala	400 mm
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	180 kg
Podešavanje visine u rasteru	40 mm
Atribut imena proizvoda	dubina 400 mm
Vrsta proizvoda	Regal s policama

Pribor

Pojedinačna polica s 4 nosača i 4 klina dubina 400 mm	990060 400
Nosač regala s plastičnom osnovnom pločom, komad visina 2500 mm	990050 2500

Garnitura klinova i konusnih zatika za višenamjenski regal

968420