

**Garant****Kolica za materijal, visina: 1300mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	918590 1300
GTIN	4062406057244
Razred artikla	91P

**Opis****Izvedba:**

**Okvir i konstrukcija** izrađeni od pravokutne čelične cijevi s policom od čeličnog lima. Utori za pričvršćivanje u okviru na prednjoj i stražnjoj strani (raster od 50mm) za umetanje polica, multifunkcionalnih vodilica itd. vel. 1000mm. **Navojna čahura** na unutarnoj strani okvira za montažu perforiranog lima. 4 zakretna kotačića (2 s kočnicom, Ø **125 mm**) obložena poliuretanom koji ne ostavlja tragove s kugličastim ležajevima i velika pomična ručka s prevlakom Haptoprene® osiguravaju sigurno rukovanje.

**Upotreba:**

Moguće opremanje s policama, kutijama za pohranu, držačima oznaka, vodilicama Multifix, prečkama i perforiranom stijenkama vel. 1000.

**Lakiranje:**

Svjetlosiva boja RAL7035, **praškasto lakirano.**

**Tehnički opis**

Korisna visina	970 mm
Ø kotača	125 mm

širina	1100 mm
Težina	32 kg
Broj upravljačkih kotačića bez blokade	2
Visina	1300 mm
Dubina	700 mm
Materijal kotačića	Poliuretanska prevlaka koja ne ostavlja tragove
Ovjesni raster	50 mm
Broj upravljačkih kotačića s blokadom	2
maksimalna nosivost	200 kg
Širina bez drške	1000 mm
Korisna širina	920 mm
Izvedba konstrukcije	Konstrukcija od čeličnih cijevi
Podešavanje visine u rasteru	50 mm
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Kolica za materijal

## Pribor

Dodatne kuke korisna duljina 150 mm	918604 150
Pomična ručka boja BLACK	920135 BLACK
Multifix kutije za pohranu duljina mm / tip 1000/AB1	928230 1000/AB1
Perforirana stijenkadvostrana Prikladno za tipove 1000	928071 1000
Perforirana stijenkajednostrana Prikladno za tipove 1000	928070 1000
Police za odlaganje od čeličnog lima300 mm dubine Prikladno za tipove 1000	928131 1000
Polica dubine 610 mm Prikladno za korisnu širinu 920 mm	918592 920
Prečka Prikladno za korisnu širinu 920 mm	918603 920
	928211 1000

Držač crtežas organizacijskim magnetima Prikladno za tipove 1000

Prozorčić Prikladno za tipove 1000	928091 1000
Multifix Prikladno za tipove 1000	928201 1000
Pomična ručka boja BLUE	920135 BLUE
Multifix kutije za pohranu duljina mm / tip 1000/AA1	928230 1000/AA1
Prozorčić Prikladno za tipove 1000	928090 1000
Polica s čeličnim lukom Prikladno za tipove 1000	928145 1000
Dodatne kuke korisna duljina 75 mm	918604 75