

**Par rukavica za zaštitu od kemikalija Camatril® 730, veličina rukavice: 8****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	094748 8
GTIN	4008198773085
Razred artikla	04Q

Opis**Izvedba:**

Zaštitne rukavice kategorije III.

Camatril® 730. Nitrilne rukavice s pamučnim velurom i velikim rasponom kemijske otpornosti.

Dobra temperaturna otpornost u kombinaciji s izvrsnim osjećajem dodira. Ne sadrže silikone i ne reagiraju s bojama. Odobrene za kontakt s prehrambenim namirnicama.

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

Vrijeme permeacije kod cikloheksana 99 %	>480 min
Veličina rukavice	8
Vrijeme permeacije kod dimetilsulfoksida 99 %	60-120 min
Vrijeme permeacije kod sumporne kiseline 50 %	>480 min
Vrijeme permeacije kod acetonitrila 99 %	<10 min

Oznaka proizvođača	Camatril 730
Vrijeme permeacije kod acetona 99 %	<10 min
Debljina zida	0,4 mm
Vrijeme permeacije kod sumporne kiseline 96 %	60-120 min
Vrijeme permeacije kod etanola 95 %	60-120 min
Vrijeme permeacije kod isopropanola 99 %	240-480 min
Vrijeme permeacije kod metanola 99 %	10-30 min
bez silikona	da
Vrijeme permeacije kod natrijhidroksida 40 %	240-480 min
Vrijeme permeacije kod natrijhidroksida 50 %	240-480 min
Seriya	Camatril®
Kategorija zaštite	Kategorija III
Vrsta rukavica	Rukavica za zaštitu od kemikalija
Sadržaj	10
Funkcija rukavice	Certifikat za prehrambene namirnice
Funkcija rukavice	Bez silikona
Funkcija rukavice	Bez DMF-a
Funkcija rukavice	ne sadrži lateks
Razred zaštite	Zaštita od bakterioloških rizika prema EN 374
EN 374	Tip A (AJKLOT)
Otpornost na kemikalije	AJKLOT
EN 388	3001X
Materijal	Nitril
Materijal nosača	Nitril
AQL	0,65
Područje primjene	Svestranost
Duljina	310 mm
Debljina	0,4 mm
Boja	zeleno

Primjena	višekratno
norma/smjernica	EN 374
Vrsta proizvoda	Rukavica za zaštitu od kemikalija