

Garant
Asortiman nasadnih ključeva 1/4 cola četverokutni 22-dijelni, tip: 6

Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 630262 6 |
| GTIN | 4062406060251 |
| Razred artikla | 61A |

Opis
Izvedba:

Pogonski / spojni dijelovi prema **DIN 3122/3123**; **Ulošci za nasadni ključ** prema **DIN 3124**.
Unutarnji / vanjski četverokuti prema **DIN 3120**.

Sav alat drži se u specijalnom umetku od izdržljive oblikovane **PUR pjene** u kojem je siguran i uvijek pri ruci u svakom trenutku.

Upotreba:

Za vijke s vanjskim šesterokutom / matice s navojem M2 – M8
i za vijke s unutarnjim šesterokutom s navojem M4 – M8.

Materijal:

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

Dio isporuke:

Šesterokutni nasadni ključevi: 13 kom. br. 631029 vel. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Umeci za nasadni ključ 6-kutni: 4 kom. br. 631729 vel. 3; 4; 5; 6

Poprečna ručica: 1 kom br. 633029 vel. 116

Ručica: 1 kom br. 632829 vel. 146

Produžetak: 1 kom. br. 632429 vel. 150

Kardanski zglob: 1 kom. br. 633529 vel. 1/4

Račna: 1 kom. br. 632025 vel. 1/4

Pohrana u: ABS plastična kutija

Stupanj ispunjenosti ladice u G: 5×10

Visina: 45 mm

Izlazni Četverokut: 1/4 col

Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa: 3,5-13 mm

Područje otvora ključeva 6-kutnog odvijača: 3-6 mm

Tehnički opis

| | |
|---|-----------------------|
| Profil progona | 6-kutni nasadni ključ |
| Profil progona | 6-kutni odvijač |
| Područje otvora ključeva 6-kutnog odvijača | 3-6 mm |
| Izlazni Četverokut | 1/4 col |
| Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa | 3,5-13 mm |
| Pakiranje | ABS plastična kutija |
| Duljina | 257 mm |
| širina | 147 mm |
| Visina | 45 mm |
| Stupanj ispunjenosti ladice u G | 5×10 |
| Vrsta proizvoda | Nasadni ključ |

Pribor

| | |
|---|---------------|
| 6-kutni nastavci 1/4 cola širina ključa 5 mm | 631029 5 |
| T ručka, 1/4 cola ukupna duljina 116 mm | 633029 116 |
| 6-kutni nastavak za nasadni ključ 1/4 cola dugački 6-kut 3 mm | 631729 3 |
| 6-kutni nastavak za nasadni ključ 1/4 cola dugački 6-kut 5 mm | 631729 5 |
| 6-kutni nastavci 1/4 cola širina ključa 3,5 mm | 631029 3,5 |
| Kardanski zglob, 1/4 cola tip 1/4 | 633529 1/4 |
| 6-kutni nastavci 1/4 cola širina ključa 5,5 mm | 631029 5,5 |
| Produžetak, 1/4 cola ukupna duljina 150 mm | 632429 150 |
| Sistemska kutija tip 2 | 630305 2 |
| 6-kutni nastavci 1/4 cola širina ključa 12 mm | 631029 12 |
| Umetak od PUR pjene za asortiman 630262 | 630304 630262 |

| | |
|---|------------|
| 6-kutni nastavci 1/4 cola širina ključa 8 mm | 631029 8 |
| 6-kutni nastavci 1/4 cola širina ključa 10 mm | 631029 10 |
| 6-kutni nastavci 1/4 cola širina ključa 7 mm | 631029 7 |
| 6-kutni nastavci 1/4 cola širina ključa 6 mm | 631029 6 |
| 6-kutni nastavak za nasadni ključ 1/4 cola dugački 6-kut 4 mm | 631729 4 |
| 6-kutni nastavci 1/4 cola širina ključa 11 mm | 631029 11 |
| 6-kutni nastavak za nasadni ključ 1/4 cola dugački 6-kut 6 mm | 631729 6 |
| 6-kutni nastavci 1/4 cola širina ključa 4 mm | 631029 4 |
| 6-kutni nastavci 1/4 cola širina ključa 9 mm | 631029 9 |
| 6-kutni nastavci 1/4 cola širina ključa 4,5 mm | 631029 4,5 |
| Ručka za nasadne ključeve, 1/4 cola ukupna duljina 146 mm | 632829 146 |
| Račna dvosmjerna, 1/4 cola s izbacivačem tip | 632025 |
| 6-kutni nastavci 1/4 cola širina ključa 13 mm | 631029 13 |
| Račna dvosmjerna, 1/4 cola s izbacivačem tip 1/4 | 632025 1/4 |