

**Garant**
**Asortiman nasadnih ključeva 1/4 cola četverokut 13-dijelni, tip: SD**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	630062 SD
GTIN	4062406060237
Razred artikla	61A

**Opis**
**Izvedba:**

**Pogonski / spojni dijelovi** prema DIN 3122/3123; **Ulošci za nasadni ključ** prema DIN 3124. Unutarnji / vanjski četverokuti prema DIN 3120.

Sav alat drži se u specijalnom umetku od izdržljive oblikovane **PUR pjene** u kojem je siguran i uvijek pri ruci u svakom trenutku.

**Upotreba:**

Za vijke s vanjskim šesterokutom / matice s navojem M2 – M8.

**Materijal:**

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

**Dio isporuke:**

Šesterokutni nasadni ključevi: 9 kom. br. 631225

vel. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 13

Produžeci „Wobble-Fix“: 2 kom. vel. 50 + 150 mm

Kardanski zglob: 1 kom. br. 633529 vel. 1/4

Račna: 1 kom. br. 632025 vel. 1/4

Pohrana u: ABS plastična kutija

Stupanj ispunjenosti ladice u G: 5×10

Visina: 45 mm

Izlazni Četverokut: 1/4 col

Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa: 4-13 mm

**Tehnički opis**

Izlazni Četverokut	1/4 col
Profil progona	6-kutni nasadni ključ
Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa	4-13 mm
Profil 6-kutnog nasadnog ključa	Surfacedrive
Četverokut s Wobble-Fix	s kutom zakretanja
Materijal	Krom-vanadij čelik
Pakiranje	ABS plastična kutija
Duljina	257 mm
širina	147 mm
Visina	45 mm
Površina	kromirano
Stupanj ispunjenosti ladice u G	5×10
Vrsta proizvoda	Nasadni ključ

## Pribor

6-kutni nastavci 1/4 cola Surface Drive širina ključa 13 mm	631225 13
Sistemska kutija tip 2	630305 2
Kardanski zglob, 1/4 cola tip 1/4	633529 1/4
Račna dvosmjerna, 1/4 cola s izbacivačem tip	632025
6-kutni nastavci 1/4 cola Surface Drive širina ključa 11 mm	631225 11
6-kutni nastavci 1/4 cola Surface Drive širina ključa 7 mm	631225 7
Umetak od PUR pjene za asortiman 630062	630304 630062
6-kutni nastavci 1/4 cola Surface Drive širina ključa 10 mm	631225 10
6-kutni nastavci 1/4 cola Surface Drive širina ključa 5,5 mm	631225 5,5
6-kutni nastavci 1/4 cola Surface Drive širina ključa 5 mm	631225 5
6-kutni nastavci 1/4 cola Surface Drive širina ključa 4 mm	631225 4
6-kutni nastavci 1/4 cola Surface Drive širina ključa 6 mm	631225 6
6-kutni nastavci 1/4 cola Surface Drive širina ključa 8 mm	631225 8

Račna dvosmjerna, 1/4 cola s izbacivačem tip 1/4

632025 1/4