

Garant
Asortiman nasadnih ključeva od 1/4; 1/2 cola, četverokutni 65-dijelni, tip: SD

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	630023 SD
GTIN	4062406060220
Razred artikla	61A

Opis
Izvedba:

Profil Surface Drive djeluje izravno na površine matica i vijaka, a osjetljivi bridovi su zaštićeni. Međudimenzije (kao primjerice colni vijci) i istrošene vijke također je moguće stegnuti, odn. otpustiti profilom Surface Drive. Produžeci Wobbel-Fix omogućuju kutno zakretanje, a moguće ih je uglaviti zahvaljujući upuštanju.

Profil Surface Drive djeluje izravno na površine matica i vijaka, a osjetljivi bridovi su zaštićeni. Međudimenzije (kao primjerice colni vijci) i istrošene vijke također je moguće stegnuti, odn. otpustiti profilom Surface Drive. Produžeci Wobbel-Fix omogućuju kutno zakretanje, a moguće ih je uglaviti zahvaljujući upuštanju.

Sav alat drži se u specijalnom umetku od izdržljive oblikovane **PUR pjene** u kojem je siguran i uvijek pri ruci u svakom trenutku.

Upotreba:

Za vijke s vanjskim šesterokutom / matice s navojem M4 – M20 i za vijke s unutarnjim šesterokutom s navojem M4 – M18.

Za Pozidriv i Phillips vijke s navojem M2 - M6, vijke s prorezom s navojem M2,5 - M5, za unutarnje-Torx®-vijke s navojem M3 - M8 i za višezubne vijke s navojem M4 – M8.

Materijal:

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

Dio isporuke:

6-kutni nastavci za nasadne ključeve od 1/4 cola, Surface Drive: 13 kom. br. 631225 vel. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14

6-kutni nastavci za nasadne ključeve od 1/2 cola, Surface Drive: 12 kom. br. 642325 vel. 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

Nastavci za odvijače od 1/2 cola, 6-kutni: 4 kom. br. 643229 vel. 6; 8; 10; 14
 6-kutni nastavci od 1/4 cola C 6,3: 4 kom. slično br. 675240 vel. 3; 4; 5; 6
 Nastavci od 1/4 cola za odvijače Phillips C 6,3: 3 kom. slično br. 675310 vel. 1/25; 2/25; 3/25
 Pozidriv nastavci od 1/4 cola C 6,3: 3 kom. slično br. 675320 vel. 1/25; 2/25; 3/25
 Ravni nastavci od 1/4 cola C 6,3: 3 kom. slična br. 675250 vel. 3,5×0,6; 5,5×0,8; 8×1,2
 Nastavci od 1/4 cola za Torx® C 6,3: 6 kom. slično br. 675340 vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
 Višezubni nastavci od 1/4 cola C 6,3: 4 kom. slično br. 675565 vel. M4; M5; M6; M8
 Poprečna ručica od 1/4 cola: 1 kom br. 633029 vel. 116
 Odvojiva ručka od 1/4 cola: 1 kom. br. 632829 vel. 1/4
 Produžeci od 1/4 cola „Wobble-Fix“: 2 kom. br. 632519 vel. 50; 100
 Produžeci od 1/2 cola „Wobble-Fix“: Jedan br. 641129 vel. 125
 Kardanski zglob od 1/4 cola: 1 kom. br. 633529 vel. 1/4
 Kardanski zglob od 1/2 cola: 1 kom. br. 641629 vel. 1/2
 Račna od 1/4 cola: 1 kom. br. 632025 vel. 1/4 s izbacivačem
 Račna od 1/2 cola: 1 kom. br. 640025 vel. 1/2 s izbacivačem
 Drška spojke od 1/4 cola E 6,3: 1 kom. sličan br. 675020 6,3K za NASTAVKE od 1/4 cola C 6,3
 Spojna drška od 1/4 cola: 1 kom. slično br. 650005 vel. 2 šesterokutna spojnica 1/4 cola E 6,3 - vanjski četverokut 1/4 cola
 Spojna drška od 1/2 cola: 1 kom. slično br. 650005 vel. 5 šesterokutna spojnica 7/16 cola E 11,2 - vanjski četverokut 1/2 cola
 Spojni komad od 1/4 cola za nastavke: 1 kom. slično br. 676800 četverokutni uložak 1/4 cola - prihvat bitova 1/4 cola
 Pohrana u: ABS plastična kutija

Napomena:

Asortiman dodatno pruža mjesto za četiri kom. spremnika za sitni inventar br. 951251 vel. 2×3/1 (nije u opsegu isporuke).

Stupanj ispunjenosti ladice u G: 8×20

Visina: 61 mm

Izlazni Četverokut: 1/2 col

Izlazni Četverokut: 1/4 col

Područje otvora ključeva Surfacedrive: 4-34 mm

Područje otvora ključeva 6-kutnog odvijača: 6-14 mm

Tehnički opis

Izlazni Četverokut	1/2 col
Izlazni Četverokut	1/4 col
Područje otvora ključeva Surfacedrive	4-34 mm
Područje otvora ključeva 6-kutnog odvijača	6-14 mm
Profil progona	6-kutni nasadni ključ Surfacedrive

Profil progona	6-kutni odvijač
Profil progona	Odvijač za Phillips
Profil progona	Pozidriv odvijač
Profil progona	Odvijač za vijke s glavom s prorezom
Profil progona	Odvijači za TORX® vijke
Profil progona	Odvijač sa višestrukim ozubljenjem
Profil 6-kutnog nasadnog ključa	Surfacedrive
Četverokut s Wobble-Fix	s kutom zakretanja
Pakiranje	ABS plastična kutija
Duljina	510 mm
širina	294 mm
Visina	61 mm
Stupanj ispunjenosti ladice u G	8×20
Vrsta proizvoda	Nasadni ključ

Pribor

6-kutni nastavci Surface Drive, 1/2 cola širina ključa 19 mm	642325 19
6-kutni nastavci Surface Drive, 1/2 cola širina ključa 32 mm	642325 32
T ručka, 1/4 cola ukupna duljina 116 mm	633029 116
Račna dvosmjerna, 1/4 cola s izbacivačem tip	632025
Račna dvosmjerna, 1/2 cola s izbacivačem tip	640025
6-kutni nastavci 1/4 cola Surface Drive širina ključa 9 mm	631225 9
Kardanski zglob, 1/4 cola tip 1/4	633529 1/4
6-kutni nastavci 1/4 cola Surface Drive širina ključa 12 mm	631225 12
6-kutni nastavci 1/4 cola Surface Drive širina ključa 6 mm	631225 6
6-kutni nastavci 1/4 cola Surface Drive širina ključa 4,5 mm	631225 4,5
6-kutni nastavak za nasadni ključ 1/2 cola 6-kut 14 mm	643229 14
6-kutni nastavci 1/4 cola Surface Drive širina ključa 10 mm	631225 10

6-kutni nastavak za nasadni ključ 1/2 cola 6-kut 8 mm	643229 8
6-kutni nastavci 1/4 cola Surface Drive širina ključa 14 mm	631225 14
6-kutni nastavci 1/4 cola Surface Drive širina ključa 4 mm	631225 4
6-kutni nastavci Surface Drive, 1/2 cola širina ključa 24 mm	642325 24
6-kutni nastavci Surface Drive, 1/2 cola širina ključa 17 mm	642325 17
Kardanski zglob, 1/2 cola tip 1/2	641629 1/2
6-kutni nastavci Surface Drive, 1/2 cola širina ključa 15 mm	642325 15
6-kutni nastavci 1/4 cola Surface Drive širina ključa 11 mm	631225 11
6-kutni nastavak za nasadni ključ 1/2 cola 6-kut 6 mm	643229 6
6-kutni nastavci 1/4 cola Surface Drive širina ključa 7 mm	631225 7
6-kutni nastavci Surface Drive, 1/2 cola širina ključa 22 mm	642325 22
Umetak od PUR pjene za asortiman 630023	630304 630023
6-kutni nastavci Surface Drive, 1/2 cola širina ključa 34 mm	642325 34
6-kutni nastavci Surface Drive, 1/2 cola širina ključa 30 mm	642325 30
6-kutni nastavci Surface Drive, 1/2 cola širina ključa 18 mm	642325 18
6-kutni nastavci Surface Drive, 1/2 cola širina ključa 16 mm	642325 16
6-kutni nastavci 1/4 cola Surface Drive širina ključa 5,5 mm	631225 5,5
6-kutni nastavci Surface Drive, 1/2 cola širina ključa 27 mm	642325 27
6-kutni nastavci 1/4 cola Surface Drive širina ključa 5 mm	631225 5
6-kutni nastavci Surface Drive, 1/2 cola širina ključa 21 mm	642325 21
6-kutni nastavci 1/4 cola Surface Drive širina ključa 8 mm	631225 8
6-kutni nastavci 1/4 cola Surface Drive širina ključa 13 mm	631225 13
Sistemska kutija tip 4	630305 4
6-kutni nastavak za nasadni ključ 1/2 cola 6-kut 10 mm	643229 10
Račna dvosmjerna, 1/4 cola s izbacivačem tip 1/4	632025 1/4
Produžetak, 1/4 cola „Wobble-Fix“ ukupna duljina 100 mm	632519 100
Ručka za nasadne ključeve, 1/4 cola ukupna duljina 146 mm	632829 146
Račna dvosmjerna, 1/2 cola s izbacivačem tip 1/2	640025 1/2
Produžetak, 1/2 cola „Wobble-Fix“ ukupna duljina 125 mm	641129 125

Produžetak, 1/4 cola „Wobble-Fix“ ukupna duljina 50 mm

632519 50