

Garant
Asortiman nasadnih ključeva 3/8 cola, četverokutni 30-dijelni, tip: SD

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	634025 SD
GTIN	4062406060756
Razred artikla	61A

Opis
Izvedba:

Pogonski / spojni dijelovi prema **DIN 3122 / 3123**; **nastavci za nasadne ključeve** prema **DIN 3124**. Unutarnji / vanjski četverokut prema **DIN 3120**.

Kutija garniture od skoro nelomljive ABS plastike s integriranim šarnirima i brzopoteznim otvaračem.

Sav alat drži se u specijalnom umetku od izdržljive oblikovane **PUR pjene** u kojem je siguran i uvijek pri ruci u svakom trenutku. Profil Surface Drive djeluje izravno na površine matice i vijaka, a osjetljivi bridovi su zaštićeni. Međudimenzije (kao primjerice colni vijci) i istrošene vijke također je moguće stegnuti odnosno otpustiti profilom Surface Drive. Produžeci Wobbel-Fix omogućuju kutno zakretanje, a moguće ih je uglaviti zahvaljujući upuštanju.

Upotreba:

Za vijke s vanjskim šesterokutom / matice s navojem M5 - M14 i 1/4 - 1/2 cola (američke dimenzije u colima), za svjećice 16 i 20,8 mm i za vijke s unutarnjim šesterokutom s navojem M5 - M12.

Materijal:

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

Dio isporuke:

Nasadni ključevi šesterokutni, Surface Drive: 14 kom. br. 637125 vel. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22

Nasadni ključevi za svjećice: 2 kom. br. 637329 vel. 16; 20,8

Šesterokutni nastavci: 5 kom. br. 637629 vel. 4; 5; 6; 8; 10

Umeci za odvijače za Torx®: 3 kom. slično br. 637560 vel. TX25; TX30; TX40

Poprečna ručka: 1 kom. br. 635729

Nastavci „Wobble-Fix“: 2 kom. slično br. 635635 vel. 75; 240

Kardanski zglob: 1 kom. br. 636229
 Račna: 1 kom. br. 635025
 Spojna drška: 1 kom. slično br. 650000 vel. 3 pogon šesterokutni 1/4 cola E 6,3 - prigon četverokutni 3/8 cola
 Pohrana u: ABS plastična kutija
 Stupanj ispunjenosti ladice u G: 6×14
 Visina: 45 mm
 Izlazni Četverokut: 3/8 col
 Područje otvora ključeva Surfacedrive: 8-22 mm
 Područje otvora ključeva 6-kutnog odvijača: 4-10 mm

Tehnički opis

Područje otvora ključeva Surfacedrive	8-22 mm
Područje otvora ključeva 6-kutnog odvijača	4-10 mm
Izlazni Četverokut	3/8 col
Profil progona	6-kutni nasadni ključ Surfacedrive
Profil progona	6-kutni odvijač
Profil progona	Odvijači za TORX® vijke
Profil progona	12-kutni nasadni ključ
Profil 6-kutnog nasadnog ključa	Surfacedrive
Četverokut s Wobble-Fix	s kutom zakretanja
Pakiranje	ABS plastična kutija
Duljina	357 mm
širina	176 mm
Visina	45 mm
Stupanj ispunjenosti ladice u G	6×14
Vrsta proizvoda	Nasadni ključ

Pribor

6-kutni nastavak za nasadni ključ 3/8 cola Širina ključa 10 mm

637629 10

6-kutni nastavak za nasadni ključ 3/8 cola Širina ključa 5 mm	637629 5
Nastavak za nasadne ključeve za svjećice za paljenje, 3/8 cola širina ključa 16 mm	637329 16
Sistemska kutija tip 3A	630305 3A
6-kutni nastavci 3/8 colaSurface Drive širina ključa 10 mm	637125 10
6-kutni nastavci 3/8 colaSurface Drive širina ključa 14 mm	637125 14
6-kutni nastavci 3/8 colaSurface Drive širina ključa 9 mm	637125 9
6-kutni nastavak za nasadni ključ 3/8 cola Širina ključa 8 mm	637629 8
6-kutni nastavak za nasadni ključ 3/8 cola Širina ključa 6 mm	637629 6
T ručka, 3/8 cola ukupna duljina 200 mm	635729 200
6-kutni nastavci 3/8 colaSurface Drive širina ključa 22 mm	637125 22
6-kutni nastavci 3/8 colaSurface Drive širina ključa 11 mm	637125 11
6-kutni nastavci 3/8 colaSurface Drive širina ključa 21 mm	637125 21
Kardanski zglob, 3/8 cola tip 3/8	636229 3/8
6-kutni nastavci 3/8 colaSurface Drive širina ključa 17 mm	637125 17
6-kutni nastavci 3/8 colaSurface Drive širina ključa 13 mm	637125 13
Umetak od PUR pjene za asortiman 634025	630304 634025
6-kutni nastavci 3/8 colaSurface Drive širina ključa 19 mm	637125 19
Nastavak za nasadne ključeve za svjećice za paljenje, 3/8 cola širina ključa 20,8 mm	637329 20,8
Račna dvosmjerna, 3/8 cola s izbacivačem tip	635025
6-kutni nastavci 3/8 colaSurface Drive širina ključa 18 mm	637125 18
6-kutni nastavci 3/8 colaSurface Drive širina ključa 12 mm	637125 12
6-kutni nastavci 3/8 colaSurface Drive širina ključa 15 mm	637125 15
6-kutni nastavci 3/8 colaSurface Drive širina ključa 16 mm	637125 16
6-kutni nastavak za nasadni ključ 3/8 cola Širina ključa 4 mm	637629 4
6-kutni nastavci 3/8 colaSurface Drive širina ključa 8 mm	637125 8