

Garant
Asortiman nasadnih ključeva 1/2 cola četverokutni 12-dijelni, tip: 6

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	637662 6
GTIN	4062406061302
Razred artikla	61A

Opis
Izvedba:

Sav alat drži se u specijalnom umetku od izdržljive oblikovane **PUR pjene** u kojem je siguran i uvijek pri ruci u svakom trenutku.

Pogonski / spojni dijelovi prema **DIN 3122/3123**; **Ulošci za nasadni ključ** prema **DIN 3124**.
Unutarnji / vanjski četverokuti prema **DIN 3120**.

Upotreba:

Za vijke s vanjskim šesterokutom / matice s navojem M6 – M16.

Materijal:

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

Dio isporuke:

Šesterokutni nasadni ključevi: 9 kom. br. 642229 vel. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24

2 produžetka: po 1 kom. br. 641029 vel. 130; 255

1 račna: br. 640025

Pohrana u: ABS plastična kutija

Stupanj ispunjenosti ladice u G: 6×14

Visina: 52 mm

Izlazni Četverokut: 1/2 col

Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa: 10-24 mm

Tehnički opis

Izlazni Četverokut	1/2 col
Broj dijelova	12

Profil progona	6-kutni nasadni ključ
Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa	10-24 mm
Pakiranje	ABS plastična kutija
Duljina	357 mm
širina	176 mm
Visina	52 mm
Stupanj ispunjenosti ladice u G	6×14
Vrsta proizvoda	Nasadni ključ

Pribor

6-kutni nastavci 1/2 cola širina ključa 19 mm	642229 19
Produžetak, 1/2 cola ukupna duljina 255 mm	641029 255
Račna dvosmjerna, 1/2 cola s izbacivačem tip	640025
Umetak od PUR pjene za asortiman 637662	630304 637662
Sistemska kutija tip 3B	630305 3B
6-kutni nastavci 1/2 cola širina ključa 17 mm	642229 17
6-kutni nastavci 1/2 cola širina ključa 13 mm	642229 13
Produžetak, 1/2 cola ukupna duljina 130 mm	641029 130
6-kutni nastavci 1/2 cola širina ključa 18 mm	642229 18
6-kutni nastavci 1/2 cola širina ključa 21 mm	642229 21
6-kutni nastavci 1/2 cola širina ključa 22 mm	642229 22
6-kutni nastavci 1/2 cola širina ključa 24 mm	642229 24
6-kutni nastavci 1/2 cola širina ključa 16 mm	642229 16
6-kutni nastavci 1/2 cola širina ključa 10 mm	642229 10