

**uvex****Zaštitna kaciga uvex pheos alpine, boja: WHITE**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	097812 WHITE
GTIN	4031101510361
Razred artikla	04U

## Opis

### Izvedba:

**Multifunkcionalna kaciga** objedinjuje svojstva industrijske zaštitne kacige sa svojstvima penjačke kacige. Skraćeni vizir omogućuje **šire vidno polje** prema gore. Laka i izdržljiva školjka kacige od ABS-a. S dodatnim mogućnostima pričvršćivanja zaštite za lice, zaštitnih naočala i naglavne svijetljike. Otporna na hladnoću **do -30 °C**.

- **Remen u 6 točaka, podesiv po visini**
- **Prihvat Euro-Slot od 30 mm**
- **PU znojnik**
- **Spušteni dio za potiljak**
- **S okretnim zatvaračem**

### Upotreba:

Radovi na visinama i akcije spašavanja.

### Standard:

DIN EN 397; DIN EN 12492

### Zamjenski dio:

Znojnik br. 097820.

Svojstva kacige: Zaštitno djelovanje do -30 °C

Materijal kacige: ABS

Podešavanje širine: Okretni zatvarač

Veličina: 52 - 61 cm

Težina: 490 g

## Tehnički opis

Postojanost na hladnoću	do -30 °C
Podešavanje širine	Okretni zatvarač
Mogućnost pričvršćivanja svjetiljke na čelo	da
Težina	490 g
Boja	WHITE
Kvačice za pričvršćivanje dijelova	da
vješanje tekstila u 6 točaka	da
Veličina	52 - 61 cm
Svojstva kacige	Zaštitno djelovanje do -30 °C
Materijal kacige	ABS
Standard	DIN EN 397
Standard	DIN EN 12492
Vrsta proizvoda	Zaštitna kaciga

## Pribor

Štitnici za uši Peltor™ X serija izvedba kacige tip X3	097756 X3
Štitnici za uši Peltor™ Optime™ izvedba kacige tip 2	097753 2
Štitnici za uši Peltor™ X serija izvedba kacige tip X1	097756 X1
Štitnici za uši Peltor™ Optime™ izvedba kacige tip 3	097753 3
Štitnici za uši Peltor™ X serija izvedba kacige tip X5	097756 X5
Štitnici za uši Peltor™ Optime™ izvedba kacige tip 1	097753 1
Štitnici za uši Peltor™ X serija izvedba kacige tip X2	097756 X2
Štitnici za uši Peltor™ X serija izvedba kacige tip X4	097756 X4