

HOLEX®
Asortiman nasadnih ključeva 1/4 cola četverokut 17-dijelni, Tip: 6

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	630167 6
GTIN	4062406064532
Razred artikla	62A

Opis
Izvedba:
Pogonski / spojni elementi prema DIN 3122 / 3123; **Nasadni ključevi** prema DIN 3124.

Unutarjni / vanjski četverokutnik prema DIN 3120.

Upotreba:

Za vijke / matice gs_profil_6kant-einsatz M2 – M8.

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kromiran.

Dio isporuke:

Umeci za nasadni ključ 6-kutni: 12 kom. br. 631020 vel. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7;8; 9; 10; 11; 12; 13

Poprečna ručka: Jedan kom. slično br. 633029

Ručka odvijača: Jedan kom. slično br. 632829

Produžeci: Jedan kom. br. 632420 vel. 150

Kardanski zglob: 1 kom. br. 633520

Račna: 1 kom. br. 632300

Pohrana u: Kutija od čeličnog lima

Duljina: 234 mm

širina: 104 mm

Visina: 41 mm

Četverokut pogona: 1/4 col

Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa: 4-13 mm

Tehnički opis

Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa	4-13 mm
Četverokut pogona	1/4 col
Profil progona	6-kutni nasadni ključ
Pakiranje	Kutija od čeličnog lima
Duljina	234 mm
širina	104 mm
Visina	41 mm

Pribor

6-kutni nastavak 1/4 cola Širina ključa 8 mm	631020 8
6-kutni nastavak 1/4 cola Širina ključa 4,5 mm	631020 4,5
6-kutni nastavak 1/4 cola Širina ključa 11 mm	631020 11
6-kutni nastavak 1/4 cola Širina ključa 4 mm	631020 4
6-kutni nastavak 1/4 cola Širina ključa 7 mm	631020 7
6-kutni nastavak 1/4 cola Širina ključa 5 mm	631020 5
6-kutni nastavak 1/4 cola Širina ključa 13 mm	631020 13
6-kutni nastavak 1/4 cola Širina ključa 5,5 mm	631020 5,5
6-kutni nastavak 1/4 cola Širina ključa 6 mm	631020 6
6-kutni nastavak 1/4 cola Širina ključa 10 mm	631020 10
6-kutni nastavak 1/4 cola Širina ključa 12 mm	631020 12
6-kutni nastavak 1/4 cola Širina ključa 9 mm	631020 9
Račna preklopiva, 1/4 cola s izbacivačem	632300
Kardanski zglob, 1/4 cola Tip	633520
Produžetak, 1/4 cola ukupna duljina 150 mm	632420 150