

Garant GRIDLINE

Ormar za alat u kompletu s ladicama 75 kg, 46×24G, visina mm / broj ladica: 800/8**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	931405 800/8
GTIN	4062406065713
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:**

Potpuno opremljen ormar za alat u izvedbi 50×28G s ladicama 46×24G. Ormar s cilindričnom bravom na centralno zaključavanje. Centralno zaključavanje s pomoću cilindrične brave. **100 % potpuno izvlačive ladice** s diferencijalnim vodilicama. Ladice s izrezima u rasteru od 50 mm, odn. 2G (iznad visine fronte ladica od 75 mm). Osigurač izvlačenja zasebnih ladica sprječava istodobno otvaranje više ladica.

Lakiranje:

Korpus i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica antracit RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica ne može se konfigurirati, uvijek svjetlosiva boja, RAL 7035.**

Napomena:

Pri dizanju i transportu ormara treba voditi računa o dostatnom pričvršćenju ladica u korpus. Mogu se upotrebljavati samo GridLine ugradne pregrade širine 2G, 4G, 6G, 8G, 10G te 12 G.

Tehnički opis

širina	1250 mm
Korisna dubina ladica u G	24
Korisna površina ladice u G	46×24
Korisna dubina ladica	600 mm

Broj ladica	8
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Korisna širina ladica	1150 mm
Korisna površina za ladice	700 mm
Dubina	700 mm
Težina	203 kg
Visina	800 mm
Korisna širina ladica u G	46
Broj vrata	0
Prednja visina ladica	75 mm
Prednja visina ladica	75 mm
Prednja visina ladica	75 mm
Prednja visina ladica	75 mm
Prednja visina ladica	100 mm
Prednja visina ladica	100 mm
Prednja visina ladica	100 mm
Prednja visina ladica	100 mm
Korisna visina	700 mm
Broj izvlačnih polica	0
Podkonstrukcija ispod radnog mjesta podesivog po visini	ne
Debljina materijala	1,2 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Izvlačenje ladica	Blokada izvlačenja
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	46x24G

Vrsta proizvoda

Ormar za alat

Pribor

Ladica,75 kg Prednja visina ladice 75 mm

931453 75

Maska za bravu za GridLine tip HU21

914227 HU21

Ladica,75 kg Prednja visina ladice 100 mm

931453 100

Korpus ormara za alat za ladice visina 800 mm

931435 800