

Garant**Kolica za materijal, visina: 1700mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	918590 1700
GTIN	4062406057251
Razred artikla	91P

Opis**Izvedba:**

Okvir i konstrukcija izrađeni od pravokutne čelične cijevi s policom od čeličnog lima. Utori za pričvršćivanje u okviru na prednjoj i stražnjoj strani (raster od 50mm) za umetanje polica, multifunkcionalnih vodilica itd. vel. 1000mm. **Navojna čahura** na unutrašnjoj strani okvira za montažu perforiranog lima. 4 zakretna kotačića (2 s kočnicom, Ø **125 mm**) obložena poliuretanom koji ne ostavlja tragove s kugličastim ležajevima i velika pomična ručka s prevlakom Haptoprene® osiguravaju sigurno rukovanje.

Upotreba:

Moguće opremanje s policama, kutijama za pohranu, držačima oznaka, vodilicama Multifix, prečkama i perforiranom stijenkama vel. 1000.

Lakiranje:

Svjetlosiva boja RAL7035, **praškasto lakirano.**

Tehnički opis

Težina	35 kg
širina	1100 mm

Visina	1700 mm
Širina bez drške	1000 mm
Broj upravljačkih kotačića s blokadom	2
Ovjesni raster	50 mm
Broj upravljačkih kotačića bez blokade	2
Korisna visina	1370 mm
Ø kotača	125 mm
Materijal kotačića	Poliuretanska prevlaka koja ne ostavlja tragove
Dubina	700 mm
maksimalna nosivost	200 kg
Korisna širina	920 mm
Izvedba konstrukcije	Konstrukcija od čeličnih cijevi
Podešavanje visine u rasteru	50 mm
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Kolica za materijal

Pribor

Multifix Prikladno za tipove 1000	928201 1000
Perforirana stjenkadvostrana Prikladno za tipove 1000	928071 1000
Polica s čeličnim lukom Prikladno za tipove 1000	928145 1000
Prečka Prikladno za korisnu širinu 920 mm	918603 920
Prozorčić Prikladno za tipove 1000	928091 1000
Pomična ručka boja BLACK	920135 BLACK
Pomična ručka boja BLUE	920135 BLUE
Multifix kutije za pohranu duljina mm / tip 1000/AA1	928230 1000/AA1
Police za odlaganje od čeličnog lima 300 mm dubine Prikladno za tipove 1000	928131 1000

Police za odlaganje od čeličnog lima 200 mm dubine Prikladno za tipove 1000	928130 1000
Perforirana stijenka jednostrana Prikladno za tipove 1000	928070 1000
Držak crteža s organizacijskim magnetima Prikladno za tipove 1000	928211 1000
Dodatne kuke korisna duljina 75 mm	918604 75
Multifix kutije za pohranu duljina mm / tip 1000/AB1	928230 1000/AB1
Dodatne kuke korisna duljina 150 mm	918604 150
Polica dubine 610 mm Prikladno za korisnu širinu 920 mm	918592 920
Prozorčić Prikladno za tipove 1000	928090 1000