


**HOLEX****Garnitura izoliranih ravnih odvijača potpuno izolirano, broj odvijača: 8****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	663311 8
GTIN	4062406059767
Razred artikla	62F

**Opis****Izvedba:**

Drška i oštrica **potpuno izolirani do 1000 V prema DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**.

Svaki odvijač se ispituje pojed. u vodenoj kupki na proboj napona.

Višekomponentna čvrsta drška sa zahvatnim dijelom optimalnim za prijenos momenta. Oštrica od visokolegiranog specijalnog čelika. Od vel. 5,5 = vanjski-Ø izolacije je jednak širini vrha (korisno pri radu na uskim utorima).

Tijela s konusnim oštricama, prilagođenim normiranim dimenzijama proreza vijka. potpuno izolirano, probojna čvrstoća izolacije iznosi višestruko više od propisanog minimalnog ispitnog napona prema VDE. Svaki ovaj odvijač se ispituje pojedinačno na proboj napona u vodenoj kupki.

**Upotreba:**

Za rad pod naponom do 1000 V.

Najbolja izdržljivost se postiže kod odvijača za električare kada se odvijače koristi tako da se uvijek točno uklapaju u normirane proreze vijaka. (vidi tablice). Oštećenje proreza vijka izbjeci ćete odabirom ispravne veličine odvijača.

**Sadržaj:**

po 1 odvijač br. 663301: vel. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10

**Tehnički opis**

Broj odvijača	8
Standard	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201

Profil progona	Odvijač za vijke s glavom s prorezom
Vrsta proizvoda	Odvijači

## Pribor

Ravni odvijač potpuno izoliran širina oštrice b 5,5 mm	663301 5,5
Ravni odvijač potpuno izoliran širina oštrice b 2,5 mm	663301 2,5
Ravni odvijač potpuno izoliran širina oštrice b 3,5 mm	663301 3,5
Ravni odvijač potpuno izoliran širina oštrice b 4 mm	663301 4
Ravni odvijač potpuno izoliran širina oštrice b 10 mm	663301 10
Ravni odvijač potpuno izoliran širina oštrice b 6,5 mm	663301 6,5
Ravni odvijač potpuno izoliran širina oštrice b 3 mm	663301 3
Ravni odvijač potpuno izoliran širina oštrice b 8 mm	663301 8