

**Garant**
**Asortiman nasadnih ključeva 1/4 cola četverokutni 38-dijelni, tip: 6**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	630855 6
GTIN	4062406060268
Razred artikla	61A

**Opis**
**Izvedba:**
**Pogonski / spojni elementi** prema **DIN 3122 / 3123**; **Nasadni ključevi** prema **DIN 3124**.

 Unutarnji / vanjski četverokutnik prema **DIN 3120**.

 Sav alat drži se u specijalnom umetku od izdržljive oblikovane **PUR pjene** u kojem je siguran i uvijek pri ruci u svakom trenutku.

**Upotreba:**

Za vijke s vanjskim šesterokutom / matice s navojem M2,5 – M8. Za vanjske-Torx® s navojem M3 - M8.

Za vijke s unutarnjim šesterokutom s navojem M4 – M8. Za unutarnje-Torx® s navojem M2,5 - M8.

**Materijal:**

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

**Dio isporuke:**

Bitovi za nasadni ključ za vanjski šesterokut: 10 kom. br. 631029 vel. 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Bitovi za nasadni ključ za vanjski Torx®: 6 kom. slično br. 631500 vel. E4; E5; E6; E7; E8; E10

Bitovi, C 6,3, za unutarnji šesterokut: 5 kom. vel. 3; 4; 5; 6; 8 mm

Bitovi, C 6,3 za unutarnji Torx®: 10 kom. vel. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45

Poprečna ručka: 1 kom br. 633029 vel. 116

Ručka odvijača: 1 kom br. 632829 vel. 146

Produžeci: 2 kom. br. 632429 vel. 50; 150

Kardanski zglob: 1 kom. br. 633529 vel. 1/4

Račna: 1 kom. br. 632025 vel. 1/4

Adapter za bitove: 1 kom.

Pohrana u: ABS plastična kutija

## Tehnički opis

Područje otvora ključeva 6-kutnog odvijača	3-8 mm
Profil progona	6-kutni nasadni ključ
Profil progona	Nasadni ključevi za TORX® vijke
Profil progona	6-kutni odvijač
Profil progona	Odvijači za TORX® vijke
Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa	5-13 mm
Izlazni Četverokut	1/4 col
Pakiranje	ABS plastična kutija
Duljina	257 mm
širina	147 mm
Visina	45 mm
Stupanj ispunjenosti ladice u G	5×10
Vrsta proizvoda	Nasadni ključ

## Pribor

Sistemska kutija tip 2	630305 2
6-kutni nastavci 1/4 cola širina ključa 12 mm	631029 12
Produžetak, 1/4 cola ukupna duljina 150 mm	632429 150
6-kutni nastavci 1/4 cola širina ključa 6 mm	631029 6
6-kutni nastavci 1/4 cola širina ključa 11 mm	631029 11
6-kutni nastavci 1/4 cola širina ključa 10 mm	631029 10
Produžetak, 1/4 cola ukupna duljina 50 mm	632429 50
6-kutni nastavci 1/4 cola širina ključa 9 mm	631029 9
6-kutni nastavci 1/4 cola širina ključa 7 mm	631029 7
6-kutni nastavci 1/4 cola širina ključa 5,5 mm	631029 5,5

6-kutni nastavci 1/4 cola širina ključa 13 mm	631029 13
6-kutni nastavci 1/4 cola širina ključa 8 mm	631029 8
Ručka za nasadne ključeve, 1/4 cola ukupna duljina 146 mm	632829 146
6-kutni nastavci 1/4 cola širina ključa 5 mm	631029 5
T ručka, 1/4 cola ukupna duljina 116 mm	633029 116
Račna dvosmjerna, 1/4 cola s izbacivačem tip	632025
Kardanski zglob, 1/4 cola tip 1/4	633529 1/4