

Garant
Asortiman nasadnih ključeva 1/4 cola četverokutni 19-dijelni, tip: 6

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	630162 6
GTIN	4062406060244
Razred artikla	61A

Opis
Izvedba:

Pogonski / spojni dijelovi prema DIN 3122/3123; **Ulošci za nasadni ključ** prema DIN 3124. Unutarnji / vanjski četverokuti prema DIN 3120.

Sav alat drži se u specijalnom umetku od izdržljive oblikovane **PUR pjene** u kojem je siguran i uvijek pri ruci u svakom trenutku.

Upotreba:

Za vijke s vanjskim šesterokutom / matice s navojem M2 – M8.

Materijal:

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

Dio isporuke:

Šesterokutni nasadni ključevi: 13 kom. br. 631029 vel. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Poprečna ručica: 1 kom br. 633029 vel. 116

Ručica: 1 kom br. 632829 vel. 146

Produžeci: 2 kom. br. 632429 vel. 50; 150

Kardanski zglob: 1 kom. br. 633529 vel. 1/4

Račna: 1 kom. br. 632025 vel. 1/4

Pohrana u: ABS plastična kutija

Stupanj ispunjenosti ladice u G: 5×10

Visina: 45 mm

Izlazni Četverokut: 1/4 col

Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa: 3,5-13 mm

Tehnički opis

Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa	3,5-13 mm
Broj dijelova	19
Izlazni Četverokut	1/4 col
Profil progona	6-kutni nasadni ključ
Pakiranje	ABS plastična kutija
Duljina	257 mm
širina	147 mm
Visina	45 mm
Stupanj ispunjenosti ladice u G	5×10
Vrsta proizvoda	Nasadni ključ

Pribor

6-kutni nastavci 1/4 cola širina ključa 5,5 mm	631029 5,5
Produžetak, 1/4 cola ukupna duljina 50 mm	632429 50
Račna dvosmjerna, 1/4 cola s izbacivačem tip	632025
6-kutni nastavci 1/4 cola širina ključa 12 mm	631029 12
6-kutni nastavci 1/4 cola širina ključa 13 mm	631029 13
6-kutni nastavci 1/4 cola širina ključa 3,5 mm	631029 3,5
Umetak od PUR pjene za asortiman 630162	630304 630162
6-kutni nastavci 1/4 cola širina ključa 7 mm	631029 7
6-kutni nastavci 1/4 cola širina ključa 9 mm	631029 9
6-kutni nastavci 1/4 cola širina ključa 6 mm	631029 6
6-kutni nastavci 1/4 cola širina ključa 8 mm	631029 8
6-kutni nastavci 1/4 cola širina ključa 5 mm	631029 5
Produžetak, 1/4 cola ukupna duljina 150 mm	632429 150
Kardanski zglob, 1/4 cola tip 1/4	633529 1/4
T ručka, 1/4 cola ukupna duljina 116 mm	633029 116

Sistemska kutija tip 2	630305 2
6-kutni nastavci 1/4 cola širina ključa 4,5 mm	631029 4,5
6-kutni nastavci 1/4 cola širina ključa 10 mm	631029 10
6-kutni nastavci 1/4 cola širina ključa 4 mm	631029 4
6-kutni nastavci 1/4 cola širina ključa 11 mm	631029 11
Ručka za nasadne ključeve, 1/4 cola ukupna duljina 146 mm	632829 146
Račna dvosmjerna, 1/4 cola s izbacivačem tip 1/4	632025 1/4