

Garant GRIDLINE

Munkapad, 9 fiók, sötét Eluplan munkalap, 20×20G, Munkalap hossza: 1500mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	921097 1500
GTIN	4062406083076
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

Munkapad stabil acélszerkezetből 4-szög alsó merevítővel. A fiókház hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekben és 75 kg teherbírással. Lábak a padlót védő műanyag talpakkal.

A fiókház mindig RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonatú**. A fiók előlapok eltérő színűek lehetnek. Nincsenek körbefutó zavaró élek az optimális tisztítás és felület kihasználás érdekében, felosztó elemekkel (dobozok, keményhab betétek, hasított elválasztó lemezekkel). Fiók rögzítő 25 mm-es osztásban.

Zárrendszer hengerzárral 5 lamellával, 5 lamellával, moduláris zárbetét. Zárberendezéshez alkalmas.

Elhelyezés:

Fiók előlap magassága (balra) mm: 75, 75, 100, 125, 250

Fiók előlap magasság (jobbra) mm: 75, 100, 200, 250

Opcionális tartozék:

Kiegészítő tartozékokat, mint manuális magasságállítást, kerekeket, oldalburkolatot stb. a GridLine alkotóelemeknél talál a 92. termékcsoportban.

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok és ajtó RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**. **A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Műszaki leírás

Fiókok száma	4
Fiók hasznos szélessége	500 mm
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Súly	174,7 kg
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Fiókház hasznos magassága	625 mm
Alapszekrény mélysége	700 mm
Munkalap mélysége	750 mm
Munkalap hossza	1500 mm
Magasság	950 mm
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	800 kg
Fiók hasznos szélessége G-ben	20
Sorozat	Ready-to-go
Alapszekrény szélessége	1300 mm
Fiókok hasznos területe G-ben	20×20
Munkalap vastagsága	50 mm
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1 mm
Munkapad magassága	950 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Lapvastagság	50 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	20×20G
Termék fajtája	Munkapad

Tartozék

Fiók Fiók előlap magasság 125 mm	927800 125
easyPick kisalkatrész tartó készlet Fiók előlap magasság / típus 75/3	950300 75/3
Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21	914227 KO21
Elválasztó lap / válaszfal készlet Fiók előlap magasság / típus 100/3	950320 100/3
Kivehető betét 2 kulccsal Zárszám Ho (3-jegyű) 003	950050 003
Elválasztó lap / válaszfal készlet Fiók előlap magasság / típus 125/3	950320 125/3
Dugókulcs készlet 1/4 és 1/2 col Szerszámok száma 39	953833 39
Elválasztó lap / válaszfal készlet Fiók előlap magasság / típus 125/4	950320 125/4
Fiók Fiók előlap magasság 250 mm	927800 250
Dugókulcs készlet 1/4 és 1/2 col Szerszámok száma 37	953828 37
Fiók Fiók előlap magasság 75 mm	927800 75
Elválasztó lap / válaszfal készlet Fiók előlap magasság / típus 100/1	950320 100/1
easyPick kisalkatrész tartó készlet Fiók előlap magasság / típus 75/1	950300 75/1
Csavarhúzó készlet Szerszámok száma 10	953521 10
Elválasztó lap / válaszfal készlet Fiók előlap magasság / típus 75/2	950320 75/2
easyPick kisalkatrész tartó készlet Fiók előlap magasság / típus 75/2	950300 75/2
Elválasztó lap / válaszfal készlet Fiók előlap magasság / típus 150/4	950320 150/4
Kiszerező szerszám Típus 1	950070 1
Fogó készlet Szerszámok száma 5	954295 5
Védőbetét fiókokhoz Méretek G-ben 20X20	951830 20X20
Csúszásgátló betét készlet fiókokhoz,5 darabos Méretek G-ben 20X20	951885 20X20

Bordázott gumi betét fiókokhoz Méretek G-ben 20X20	951910 20X20
Fiók Fiók előlap magasság 100 mm	927800 100
Elválasztó lap / válaszfal készlet Fiók előlap magasság / típus 75/1	950320 75/1
Elválasztó lap / válaszfal készlet Fiók előlap magasság / típus 75/3	950320 75/3
Elválasztó lap / válaszfal készlet Fiók előlap magasság / típus 125/6	950320 125/6
Műhelytartozék készlet Szerszámok száma 22	955071 22
Comfort Close fiókbehúzás csillapító rendszer Fiók teherbírása 75 kg	950180 75
Előrajzolás és fűrészelés Szerszámok száma 8	954895 8
Dugókulcs készlet 1/2 col Szerszámok száma 32	953821 32
Műhelytartozék készlet Szerszámok száma 26	955081 26
Reszelő készlet Szerszámok száma 6	952253 6
Csillag-villáskulcs készlet Szerszámok száma 20	952505 20
Fogó készlet Szerszámok száma 5	954305 5
Elválasztó lap / válaszfal készlet Fiók előlap magasság / típus 100/2	950320 100/2
Elválasztó lap / válaszfal készlet Fiók előlap magasság / típus 125/1	950320 125/1
Elválasztó lap / válaszfal készlet Fiók előlap magasság / típus 150/5	950320 150/5
Csavarhúzó készlet Szerszámok száma 10	953522 10
Fogó készlet 8x20G Szerszámok száma 5	954306 5
Műhelytartozék készlet Szerszámok száma 22	955072 22