

Garant**Asortiman nasadnih ključeva 1/2 cola četverokutni 29-dijelni, tip: 6****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	637912 6
GTIN	4062406061357
Razred artikla	61A

Opis**Izvedba:**

Pogonski / spojni dijelovi prema **DIN 3122/3123**; **Ulošci za nasadni ključ** prema **DIN 3124**.
Unutarnji / vanjski četverokuti prema **DIN 3120**.

Sav alat drži se u specijalnom umetku od izdržljive oblikovane **PUR pjene** u kojem je siguran i uvijek pri ruci u svakom trenutku. Sa 6-kutnim nastavcima za nasadni ključ br. 642229.

Upotreba:

Za vijke s vanjskim šesterokutom / matice s navojem M6 – M22.

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kromiran.

Dio isporuke:

Umeci za nasadne ključeve: 23 kom. vel. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 32; 34 mm

T ručka: 1 kom br. 641329 vel. 295

Produžeci: 3 kom. br. 641029 vel. 75; 125; 250

po jedan 6-kutni nasadni ključ: 1 kom. br. 641629 vel. 1/2

Račna: 1 kom. br. 640025 vel. 1/2

Pohrana u: ABS plastična kutija

Napomena:

Asortiman dodatno pruža mjesto za 4 komada spremnika za sitni inventar br. 951251 vel. 2×3/1 ili 2 kom. br. 951251 vel. 2×6/1 (nije u opsegu isporuke).

Tehnički opis

Broj dijelova	29
Profil progona	6-kutni-prihvat
Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa	8-34 mm
Izlazni Četverokut	1/2 col
Dimenzije širine ključa	metrički
Duljina	510 mm
širina	294 mm
Visina	61 mm
Stupanj ispunjenosti ladice u G	8x20
Vrsta proizvoda	Nasadni ključ

Pribor

Sistemska kutija tip 4-1	630310 4-1
Sistemska kutija tip 4	630305 4
Umetak od PUR pjene za asortiman 637912	630304 637912
Produžetak, 1/2 cola ukupna duljina 130 mm	641029 130
T ručka, 1/2 cola ukupna duljina 295 mm	641329 295
Spremnik za male dijelove easyPickvisina 50 mm širina x dubina u G / tip 2X3/1	951251 2X3/1
Produžetak, 1/2 cola ukupna duljina 255 mm	641029 255
Račna dvosmjerna, 1/2 cola s izbacivačem tip	640025
Kardanski zglob, 1/2 cola tip 1/2	641629 1/2
Produžetak, 1/2 cola ukupna duljina 75 mm	641029 75