

Garant GRIDLINE

Ormar za teške terete, s velikim kapacitetom, s kliznim vratima od punog lima, visina: 1000mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	942745 1000
GTIN	4062406072681
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Neopremljen ormar u 60×28G. Odgovarajuće ladice: 26×20G(molimo, zasebno naručiti). Prihvat polica u rasteru od 25 mm. Vrata na unutarnoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne ručke s cilindričnom bravom.

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Police i pribor za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete GridLine, pogledajte br. 942530 – 942610 i grupu 95.

Uporaba ormara za teške terete moguća je samo s policama za teške terete br. 942610.

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Tehnički opis

Širina u G	60
Dubina	700 mm
Fronte za ormar	Klizna vrata od punog lima
širina	1500 mm
Pozicioniranje drške	gore

Korisna visina	863 mm
Težina	119 kg
Visina	1000 mm
Građ. vrsta ormara	Osnovni ormar
ComfortClose	ne
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Dubina u G	28
Izvedba	za individualno opremanje
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1600
Podešavanje visine u rasteru	25
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Ormar s velikim prostorom

Pribor

Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s kliznim vratima širina 30G visina fronte 200 mm	942580 200
Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s kliznim vratima širina 30G visina fronte 300 mm	942580 300
Polica s nosačima 100 kg za širinu ormara / odjeljka u G 30	942530 30
Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s kliznim vratima širina 30G visina fronte 150 mm	942580 150
Komplet rasvjete Extended za ormare GridLine s klizna vrata, širina 60G Za visinu ormara 1000/1250 mm	940514 1000/1250
Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s kliznim vratima širina 30G visina fronte 100 mm	942580 100
	942580 75

Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s kliznim vratima širina 30G visina fronte 75 mm

Maska za bravu za GridLine tip GP21

914227 GP21

Kosa policaza eForm za širinu ormara / odjeljka u G 30

942550 30

Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s kliznim vratima širina 30G visina fronte 125 mm

942580 125