

Garant GRIDLINE

**Ormar za teške terete, s velikim kapacitetom, s kliznim vratima s prozorčićem, visina: 2000mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	942747 2000
GTIN	4062406072711
Razred artikla	9GI

**Opis****Izvedba:**

Neopremljen ormar u 60×28G. Odgovarajuće ladice: 26×20G(molimo, zasebno naručiti). Prihvat polica u rasteru od 25 mm. Vrata na unutarnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne ručke s cilindričnom bravom.

**Lakiranje:**

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

**Napomena:**

Police i pribor za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete GridLine, pogledajte br. 942530 – 942610 i grupu 95.

**Uporaba ormara za teške terete moguća je samo s policama za teške terete br. 942610.**

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

**Tehnički opis**

Građ. vrsta ormara	Osnovni ormar
širina	1500 mm
Težina	198 kg

Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Dubina u G	28
Širina u G	60
Dubina	700 mm
ComfortClose	ne
Pozicioniranje drške	u sredini
Korisna visina	1863 mm
Fronte za ormar	Klizna vrata s prozorom
Visina	2000 mm
Izvedba	za individualno opremanje
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1600
Podešavanje visine u rasteru	25
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Ormar s velikim prostorom

## Pribor

Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s kliznim vratima širina 30G visina fronte 300 mm	942580 300
Polica s nosačima 100 kg za širinu ormara / odjeljka u G 30	942530 30
Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s kliznim vratima širina 30G visina fronte 150 mm	942580 150
Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s kliznim vratima širina 30G visina fronte 125 mm	942580 125
Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s kliznim vratima širina 30G visina fronte 100 mm	942580 100
	942580 200

Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s kliznim vratima širina 30G visina fronte 200 mm

Kosa policaza eForm za širinu ormara / odjeljka u G 30

942550 30

Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s kliznim vratima širina 30G visina fronte 75 mm

942580 75

Komplet rasvjete Extended za ormare GridLine s klizna vrata, širina 60G Za visinu ormara 2000 mm

940514 2000

Maska za bravu za GridLine tip GP21

914227 GP21