

Garant GRIDLINE

Radne stanice za računalo s poklopcem pisača, tip: CH**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	948112 CH
GTIN	4062406073732
Razred artikla	9GS

Opis**Izvedba:**

Korpus monitora s ventilatorom za CRT monitore do 19 cola. Krilna vrata s polikarbonatnim staklom, mogu se zaključati.

Ladica za tipkovnicu ulazi u krajnji položaj. 3-struka mogućnost podešavanja visine u rasteru od 60 mm (1058 / 1118 / 1178 mm), s mogućnošću zaključavanja, s prevlakom od bambusa i rasterećenjem od rastezanja kabela.

Korpus računala s ventilatorom i 1 pocinčanom policom podesive visine i kabelskim vodovima za uredan raspored kabela. Sve se brave zaključavaju jednim ključem.

Funkcija:

IP41: Postoji zaštita od okomito padajuće vode i od prodiranja stranih tijela s $\varnothing > 1$ mm, no alate i žice treba držati podalje.

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata i fronta ladica antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Radna stanica za računalo kompatibilno je s ormarima GridLine dubine 20G br. 940001 – 940217, 940801 – 940907 i može se proizvoljno s njima kombinirati.

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Tehnički opis

Mjere poklopca pisača	236×290 mm
Širina u G	30
Visina	2000 mm
Kućište monitora, korisna dubina	458 mm
širina	750 mm
Kućište računala korisna visina	845 mm
Kućište monitora, korisna visina	570 mm
Težina	77 kg
Kućište monitora, korisna širina	690 mm
Dubina	500 mm
Kućište računala korisna širina	700 mm
Prozorčić, visina	532 mm
Kućište računala korisna dubina	470 mm
Prozorčić, širina	552 mm
Dubina u G	20
maksimalna dijagonala zaslona	19 col
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	100 kg
IP-klasa zaštite	IP 41
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Prekidač za uključivanje/isključivanje	da
Vrsta utikača, ulaz	J
Nazivni napon	250 V
Debljina materijala	0,9 mm
Kut otvaranja vrata	250 stupanj
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Radna stanica za računalo

Pribor

Pomična ručka za GridLine tip GP11	914226 GP11
Pomična ručka za garderobne ormare bez brave	914221