

HOLEX**Csavarhúzó készlet, Szerszámok száma: 17****Rendelési adatok**

Rendelés száma	953551 17
GTIN	4062406095017
Árucikk kategória	91A

Leírás**Kivitel:**

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. **Antracit fedőréteg**, az alsó **szürke kontrasztszín** a hiányzó szerszámokat jelzi.

Tartalom:

Keményhab betét, üres 952001 sz. 953551 méret: 1 db

HOLEX csavarhúzó, lapos, 660701 sz. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 7; 8; 10 méret: 1–1 db

HOLEX rövid lapos csavarhúzó 664201 sz. 4; 5,5; 6,5 méret: 1–1 db

HOLEX csavarhúzó Phillips-hez, 668401 sz. 0; 1; 2; 3 méret: 1–1 db

HOLEX marokcsavarhúzó Phillips-hez, 668471 sz. 1; 2 méret: 1–1 db

Műszaki leírás

Mélység	600 mm
Mélység G-ben	24
Szélesség	250 mm
Szélesség G-ben	10
Szerszámok száma	17
Súly	1,298 kg
LD45 keményhab minőség, vastagság	30 mm

Fiók kitöltöttségi szintje G-ben	10×24
Termék fajtája	Keményhab betét

Tartozék

Csavarhúzó Phillips-hez erős nyéllal Kereszthorony méret 3	668401 3
Lapos csavarhúzó erős nyéllal Pengeszélesség b 3 mm	660701 3
Lapos csavarhúzó erős nyéllal Pengeszélesség b 3,5 mm	660701 3,5
Lapos csavarhúzó, rövid Pengeszélesség b 4 mm	664201 4
Lapos csavarhúzó, rövid Pengeszélesség b 6,5 mm	664201 6,5
Lapos csavarhúzó erős nyéllal Pengeszélesség b 2,5 mm	660701 2,5
Csavarhúzó Phillips-hez erős nyéllal Kereszthorony méret 2	668401 2
Csavarhúzó Phillips-hez erős nyéllal Kereszthorony méret 0	668401 0
Csavarhúzó Phillips-hez erős nyéllal Kereszthorony méret 1	668401 1
Csavarhúzó Phillips-hez, rövid Kereszthorony méret 1	668471 1
Lapos csavarhúzó erős nyéllal Pengeszélesség b 5,5 mm	660701 5,5
Lapos csavarhúzó erős nyéllal Pengeszélesség b 7 mm	660701 7
Keményhab betét szerszámkészletekhez Hozzávaló keményhab készlet 953551	952001 953551
Csavarhúzó Phillips-hez, rövid Kereszthorony méret 2	668471 2
Lapos csavarhúzó, rövid Pengeszélesség b 5,5 mm	664201 5,5
Lapos csavarhúzó erős nyéllal Pengeszélesség b 8 mm	660701 8
Lapos csavarhúzó erős nyéllal Pengeszélesség b 10 mm	660701 10
Lapos csavarhúzó erős nyéllal Pengeszélesség b 4 mm	660701 4