

SONO  SWISS[®]**Ultrahangos tisztítókészülék PRESET, Űrtartalom: 6l****Rendelési adatok**

Rendelés száma	082923 6
GTIN	2050001962928
Árucikk kategória	04E

Leírás**Kivitel:**

Edények húzott vagy hegesztett nemesacélból. Hőmérséklet vezérlés 30 °C és 80 °C között 5 °C-os lépésekben.

Álló készülékek: PRESET – húzott nemesacél, gyakori feladatok tárolásához.

Felhasználás:

Olajok, zsírok, csiszoló- és polírozóanyagok, festékmaradékok, oxidrétegek, kokszosodás és reve eltávolításához szinte minden felületről, a nehezen hozzáférhető helyeken is, a tisztítandó tárgy fokozott megkímélése mellett. Szennyeződéstől és hatóanyagtól függően használjon speciális erős tisztítószeret (082930 sz.-tól). A tisztítófolyadéknak teljesen el kell lepnie a tisztítandó tárgyat.

Tartalom:

Ultrahangos tisztítókészülék fedéllel, kosár nélkül (082926 sz.).

Figyelem:

További méretek és kivitelek külön rendelésre.

Betétkosarat a 082926 szám alatt talál az Online shopban.

Műszaki leírás

Készülék szélessége	205 mm
Tisztítómedence szélessége	150 mm
Tisztítómedence hossza	298 mm
Szivattyús szűrővel bővíthető	nem

Fűtőteljesítmény	400 W
Szárító modullal bővíthető	nem
Tisztítómedence űrtartalom	6 l
Súly	4,8 kg
Olajválasztóval bővíthető	nem
Öblítő modullal bővíthető	nem
Készülék magassága	270 mm
Tisztítómedence magassága	150 mm
Készülék hossza	355 mm
Ultrahangos csúcsteljesítmény	600 W
Teljesítményfelvétel	550 W
Névleges feszültség	230 V
Energiaellátás	Vezetékes
Betétkosár hossza	246 mm
Betétkosár szélessége	106 mm
Névleges tartalom	4,3 l
Termék fajtája	Ultrahangos tisztítókészülék

Tartozék

Betétkosár INOX A méret megfelelő a 082922 / 082923 / 082924 sz.-hoz 6	082926 6
Erős ultrahangos tisztítószerT2 Feltöltési mennyiség l/kg 10	082932 10
Erős ultrahangos tisztítószerT1 Feltöltési mennyiség l/kg 10	082930 10
Erős ultrahangos tisztítószerT2 Feltöltési mennyiség l/kg 2,5	082932 2,5
Erős ultrahangos tisztítószerT1 Feltöltési mennyiség l/kg 2,5	082930 2,5
Erős ultrahangos tisztítószerT4 Feltöltési mennyiség l/kg 10	082934 10
	082934 2,5

Erős ultrahangos tisztítószerT4 Feltöltési mennyiség l/kg
2,5

Korrózióvédelem Feltöltési mennyiség l/kg 1

082931 1

Erős ultrahangos tisztítószerT5 Feltöltési mennyiség l/kg 10

082935 10

Korrózióvédelem Feltöltési mennyiség l/kg AK

082931 AK