


Garant**ZeroClamp alaplap, Típus: 25438****Rendelési adatok**

Rendelés száma	360012 25438
GTIN	4045197722713
Árucikk kategória	310

Leírás**Kivitel:**

Minden furat **63, 100, 125 mm** T-horony távolsághoz.

Központfurat Ø 25 H7 a központosító készlet befogásához. A GARANT ZeroClamp rendszer nullponti befogása fontos funkciót tölt be a modern gyártási rendszerekben, különösen az automatizált gyártásban. A speciális érintkezési felületnek köszönhetően pontos és megbízható nullpont ismétlési pontosságot biztosít. A rendszer pneumatikus szorítóereje biztonságosan megtartja a munkadarabokat a kívánt helyzetben, így a munkadarab gyors és pontos cseréje lehetséges újrapozicionálás nélkül. Ez csökkenti az átfogatási ráfordításokat és növeli a termelékenységet. A GARANT ZeroClamp rendszer nullponti befogása elengedhetetlen a hatékony gyártási folyamatokhoz. Ismerje meg a GARANT ZeroClamp innovatív technológiáját és optimalizálja a termelést.

Felhasználás:

Vertikális / horizontális gépekhez

Alapanyag:

Nagy szilárdságú alumínium **alaplapp**, felületkezelte. A befogótárcsa minden eleme rozsdamentes, vagy korrózióvédett acélból készült.

Opcionális tartozék:

Befogócsap, 360025 sz. Csatlakozó blokk 360017 sz. 12808 / 12805 méret.

Figyelem:

Alaplapp Ø 138 mm befogótárcsával, önzáró befogótárcsákkal is szállítható külön ajánlatkérésre.

Műszaki leírás

Szélesség B	596 mm
Típus	25438
Magasság H	54 mm
Befogótárcsák száma	6
Hossz A	396 mm
Alapméret S	200 mm
Befogótárcsa Ø	138 mm
Sorozat	ZeroClamp
Termék fajtája	Alaplap

Tartozék

ZeroClamp befogócsap belső menettel Típus 25M10	360025 25M10
ZeroClamp befogócsap belső menettel Típus 25M10/138	360025 25M10/138
ZeroClamp befogócsap belső menettel Típus 18M16/138	360025 18M16/138
ZeroClamp befogócsap belső menettel Típus 14M12/90	360025 14M12/90
ZeroClamp befogócsap belső menettel Típus 18M12	360025 18M12
ZeroClamp befogócsap belső menettel Típus 18M12/138	360025 18M12/138
ZeroClamp befogócsap belső menettel Típus 25M16/138	360025 25M16/138
ZeroClamp befogócsap belső menettel Típus 18M16	360025 18M16
ZeroClamp takarólemez alaplaphoz Típus 25449	360013 25449
ZeroClamp befogócsap belső menettel Típus 12M10/90	360025 12M10/90
ZeroClamp befogócsap belső menettel Típus 12M10	360025 12M10
ZeroClamp befogócsap belső menettel Típus 16M8	360025 16M8
ZeroClamp befogócsap belső menettel Típus 12M10/138	360025 12M10/138
ZeroClamp befogócsap belső menettel Típus 16M10	360025 16M10
ZeroClamp csatlakozó blokk Típus 12808	360017 12808
ZeroClamp csatlakozó blokk Típus 12805	360017 12805