

**Garant****Médiasín önállóan felszerelhető, Típushoz: 2000****Rendelési adatok**

Rendelés száma	928411 2000
GTIN	4062406115883
Árucikk kategória	91P

**Leírás****Kivitel:**

Acéllemezből, **moduláris felépítéssel**. Minden energiaellátó-elem **kábellel** és **csatlakozóval**. A modulok ill. fedelek tetszőlegesen módosíthatók / áthelyezhetők.

Kábel átvezetések a felső-, alsó- és homlokoldalon áram elvezetéséhez és több energiaellátó sín összekapcsolásához.

**Előre telepített elektromos rész ipari csatlakozó rendszerrel (csak energiaellátó sínekre érvényes):**

1 × 928492 sz. elosztóblokk 5-pólusú be-ki-vezetékekkel és 5 csatlakozóval, 3-pólusú,  
1 × 928490 sz. 5 méretű 5-pólusú csatlakozó az ellátóvezetékhez.

**Leírás:****Ipari csatlakozó rendszer műszaki adatai (928490; 928491; 928492 sz.):**

- **Maximális csatlakoztatási érték 230 V / AC, 16 A vagy 400 V / AC, 16 A.**
- **Teljes terhelhetőség váltakozó áramnál: 3, 5 kW.**
- **Teljes terhelhetőség háromfázisú áramnál: 10,5 kW.**
- **Az előkészített kábelek vezeték keresztmetszete:**
  - **3 × 1,5 mm<sup>2</sup> váltakozó áramnál (L, N, PE)**
  - **5 × 1,5 mm<sup>2</sup> háromfázisú áramnál (L1, L2, L3, N, PE)**
- **Védettségi kategória 1**
- **Védettségi osztály IP 20.**

**Szín:**

RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal**.

**Figyelem:**

- **Munkalapokra csavarozható.**
- **Tartóoszlopok közötti felszereléshez nem alkalmas.**
- **Az első bekötést, valamint a csatlakozóaljzatok és a kapcsolók elemeinek a vezetékhez való csatlakoztatását csak villamossági szakember végezheti!**

## Műszaki leírás

Mélység	100 mm
Szélesség	2000 mm
Üres modulok száma (1 E / 2 E / 3 E)	2× / 2 × / 4×
Felosztó egység (E)	18E
Típushoz	2000
Beépítési magasság	139 mm
Névleges feszültség	250 V
Bemenet csatlakozó típus	GST összeilleszthető rendszer
Be- / kikapcsoló	nem
Áram típus	AC
Anyagvastagság	1,5 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Energia modul

## Tartozék

Energia és média modul Modultípus 0/2	928470 0/2
Energia és média modul Modultípus 0/1	928470 0/1