

**Kabát Highline, pala / fekete, Konfekcióméret DE: 30****Rendelési adatok**

Rendelés száma	091312 30
GTIN	4030913079882
Árucikk kategória	06I

**Leírás****Kivitel:**

A friss és modern **Highline** kollekción kiváló minőségű, szövetkeveréke nem károsodik és nem megy össze, három színű megjelenéssel. Kiegészítő szín nagyon kopásálló canvas-szövetből. Strapabíró az igénybevételnek kitett részekben háromszoros varrásnak köszönhetően. Sok olyan hasznos részlet jellemzi, mint mobiltelefon vagy colstok tartó zseb, valamint állítható derékbőség.

**Kabát** a hátrészen bőségállító berakással és a deréknál gumírozással az optimális viselési kényelem érdekében.

- **Két mellső zseb hajtókával és tépőzárral.**
- **Rejtett elülső tépőzár.**
- **Mobiltelefon zseb a bal kabátujjon.**
- **Két rávarrott oldalsó zseb.**
- **Állítható ujjpánt tépőzárral.**

**Figyelem:**

A Shop-ban megadott méret a DE konfekcióméretnek felel meg. Az országnak megfelelő méretet a mérettáblázatban ill. a műszaki adatoknál találja.

**Kabát búzakék / tengerkék** színekombinációban a 091311 sz. alatt található.

**Műszaki leírás**

Konfekcióméret DE	30
Oldalsó zsebek	rávarrott
Derékrész	Gumis derékrész
Oldalsó zsebek száma	2
A hátrészen berakással	igen
Ujjak vége	Állítható ujjpánt tépőzárral
Mobiltelefon zseb elhelyezése	a bal ujjon
Rejtett záróelem	igen
Kabát csat	Zipzár
Mellső zsebek száma hajtókával és tépőzárral	2
FR méret	56C
IT méret	56C
Sorozat	Highline
Speciális szolgáltatás	Textilnemesítés
ES méret	56C
Nem	férfi
Anyagösszetétel	65 % poliészter
Anyagösszetétel	35 % pamut
Anyagtömeg / szövetsűrűség	285 g/m <sup>2</sup>
Ruházat, standard	UV-Standard 801
Ruházat, standard	Oeko-Tex Standard 100
Mosás	60 °C színes ruha
Fehérítés	Nem fehéríthető
Vegyitisztítás	Tisztítás perklóretilénnel
Szárítás	Kíméletesen gépben szárítható (alacsony hőmérséklet)
Pántok	Vasalható, a maximum hőfok: 200 °C
Festék	pala / fekete
Termék fajtája	Munkakabát

