

**Garant****Médiasín önállóan felszerelhető, Típushoz: 1000****Rendelési adatok**

Rendelés száma	928441 1000
GTIN	4062406116101
Árucikk kategória	91P

**Leírás****Kivitel:**

Acéllemezről, **moduláris felépítéssel**. Minden energiaellátó-elem **kábellel** és **csatlakozóval**. A modulok ill. fedelek tetszőlegesen módosíthatók / áthelyezhetők.

Kábel átvezetések a felső-, alsó- és homlokoldalon áram elvezetéséhez és több energiaellátó sín összekapcsolásához.

**Előre telepített elektromos rész ipari csatlakozó rendszerrel (csak energiaellátó sínekre érvényes):**

1 × 928492 sz. elosztóblokk 5-pólusú be-ki-vezetéssel és 5 csatlakozóval, 3-pólusú,  
1 × 928490 sz. 5 méretű 5-pólusú csatlakozó az ellátóvezetékhez.

**Leírás:****Ipari csatlakozó rendszer műszaki adatai (928490; 928491; 928492 sz.):**

- **Maximális csatlakoztatási érték 230 V / AC, 16 A vagy 400 V / AC, 16 A.**
- **Teljes terhelhetőség váltakozó áramnál: 3,5 kW.**
- **Teljes terhelhetőség háromfázisú áramnál: 10,5 kW.**
- **Az előkészített kábelek vezeték keresztmetszete:**
  - 3 × 1,5 mm<sup>2</sup> váltakozó áramnál (L, N, PE)**
  - 5 × 1,5 mm<sup>2</sup> háromfázisú áramnál (L1, L2, L3, N, PE)**
- **Védettségi kategória 1**
- **Védettségi osztály IP 20.**

**Alkalmazható:**

928010 sz. tartóoszlop, 928030 sz. sarok tartóoszlop. Felszerelés **beakasztással**.

**Szín:**

RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal**.

**Figyelem:**

Az első bekötést, valamint a csatlakozóaljzatok és a kapcsolók elemeinek a vezetékhez való csatlakoztatását csak villamossági szakember végezheti!

## Műszaki leírás

Típushoz	1000
Felosztó egység (E)	8E
Üres modulok száma (1 E / 2 E / 3 E)	1× / 2× / 1×
Szélesség	920 mm
Súly	6 kg
Beépítési magasság	160 mm
Mélységállítási tartomány	60 mm
Névleges feszültség	250 V
Bemenet csatlakozó típus	GST összeilleszthető rendszer
Be- / kikapcsoló	nem
Áram típus	AC
Anyagvastagság	1,5 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Energia modul

## Tartozék

Energia és média modul Modultípus 0/2	928470 0/2
Energia és média modul Modultípus 0/1	928470 0/1
Energia és média modul Modultípus DK250V/1	928470 DK250V/1
Bemeneti csatlakozó toldó Pólusok száma 5	928490 5
Energia és média modul Modultípus 0/2	928470 0/2
Energia és média modul Modultípus CEE400/5	928470 CEE400/5
Energia és média modul Modultípus DE250V/1	928470 DE250V/1
Hosszabbító kábel, Wieland csatlakozó rendszer Típus 3	923424 3
Energia és média modul Modultípus 0/1	928470 0/1

Energia és média modul Modultípus GB250V/1	928470 GB250V/1
Energia és média modul Modultípus MCB/3	928470 MCB/3
Energia és média modul Modultípus CH250V/1	928470 CH250V/1
Energia és média modul Modultípus ON/OFF2	928470 ON/OFF2
Energia és média modul Modultípus MCB/1	928470 MCB/1
Energia és média modul Modultípus US110V/1	928470 US110V/1
Energia és média modul Modultípus FR250V/2	928470 FR250V/2
Energia és média modul Modultípus DE250V/2	928470 DE250V/2
Energia és média modul Modultípus FR250V/1	928470 FR250V/1
Energia és média modul Modultípus ON/OFF1	928470 ON/OFF1
Energia és média modul Modultípus CZ250V/2	928470 CZ250V/2
Energia és média modul Modultípus DK250V/2	928470 DK250V/2
Média modul tartóoszlophoz Modultípus CUT/OUT	928460 CUT/OUT
Bemeneti csatlakozó toldó Pólusok száma 3	928490 3
Energia és média modul Modultípus COVER	928470 COVER
Energia és média modul Modultípus AIR/S	928470 AIR/S
Energia és média modul Modultípus LINK	928470 LINK
Energia és média modul Modultípus IT250V/2	928470 IT250V/2
Energia és média modul Modultípus USB	928470 USB
Energia és média modul Modultípus CH250V/2	928470 CH250V/2
Elosztóblokk Pólusok száma / kimenetek száma 3/5	928492 3/5
Energia és média modul Modultípus US110V/2	928470 US110V/2
Kimeneti csatlakozó toldó Pólusok száma 3	928491 3
Energia és média modul Modultípus IT250V/1	928470 IT250V/1
Elosztóblokk Pólusok száma / kimenetek száma 5/1+3/6	928492 5/1+3/6
Energia és média modul Modultípus USB/5V	928470 USB/5V
Energia és média modul Modultípus CZ250V/1	928470 CZ250V/1
Energia és média modul Modultípus STOP	928470 STOP
Energia és média modul Modultípus GB250V/2	928470 GB250V/2

Energia és média modul Modultípus RCD

928470 RCD

Energia és média modul Modultípus NET

928470 NET